



20494200 LED T8 1500mm 31.5W G13 WH UO 1CT/4

Deutlich mehr Helligkeit (Lumen) als LED Röhren Standard, sowie mehr als doppelt so lange Lebensdauer mit 35.000 Stunden, Glas-Gehäuse somit kein Durchhängen, inkl. Dummy-Starter
 Der Allrounder für einen einfachen Wechsel zu LED. Mit seiner Ultra-Leistung bietet diese T8 eine ähnliche Helligkeit wie konventionelle Leuchstoffröhren - und ist damit die perfekte Nachrüstlösung für alle Bereiche

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	31.5
Ersatzwattage	
Socket	G13
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	35000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	3320
Kelvin	3000
Schalzhäufigkeit	200000
RA-Wert	80

Codes

EAN Artikel	8720169204942
Bestellnummer (EOC)	872016920494200
10NC	9290035778

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	285
Artikel mit Verpackung / g	417

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	151,4	2,8	2,8
Verpackung in cm (H/B/T)	157,7	3,05	3,05

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Verschiedenes

Typ	
-----	--



Ausstellungsdatum: 15.06.2023
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.