



20496600 LED T8 1200mm 13.5W G13 CW EELB 1CT/4

Philips Classic ultraeffiziente LED Tube mit Energieeffizienzlabel B ersetzt 36W, neutralweiss (4000K), liefert nachhaltige and langlebige LED Beleuchtung, inkl. Dummy-Starter
 Die Lampen innerhalb dieser neuen hocheffizienten Produktkategorie halten 50 Jahre, ca. 3,5x so lange wie Standard-LED-Roehren, fuer weniger Muell. Bis zu 70 Prozent Ersparnis gegnueber Leuchtstofflampen. Dies fuehrt zu einer niedrigeren Stromrechnung, geringeren CO2-Emmissionen und zu einem lebenswerteren Planeten. Immer mit dem EyeComfort Qualitaetsversprechen. Denn eine schlechte Lichtqualitaet kann die Gesundheit der Augen beeintraechtigen. Daher ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Philips LED-Lampen erfuellen strenge Pruefkriterien, um sicherzustellen, dass sie unseren Anforderungen an den Sehkomfort entsprechen.

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	13.5
Ersatzwattage	
Sockel	G13 rotierend
Lichtfarbe	Neutralweiss
Lebensdauer	50000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	2500
Kelvin	4000
Schalthaefigkeit	200000
RA-Wert	80

Codes

EAN Artikel	8720169204966
Bestellnummer (EOC)	872016920496600
10NC	9290030670

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	230
Artikel mit Verpackung / g	333

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	weiss

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	121,3	2,8	2,8
Verpackung in cm (H/B/T)	127,7	3,05	3,05

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Verschiedenes

Typ	
-----	--



Ausstellungsdatum: 15.06.2023
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.