



**20502400 LED T8 1500mm 20W G13 CDL EELB 1CT/4**

Philips Classic ultraeffiziente LED Tube mit Energieeffizienzlabel B ersetzt 58W, tageslichtweiss (6500K), liefert nachhaltige and langlebige LED Beleuchtung, inkl. Dummy-Starter  
 Die Lampen innerhalb dieser neuen hocheffizienten Produktkategorie halten 50 Jahre, ca. 3,5x so lange wie Standard-LED-Roehren, fuer weniger Muell. Bis zu 70 Prozent Ersparnis gegnueber Leuchtstofflampen. Dies fuehrt zu einer niedrigeren Stromrechnung, geringeren CO2-Emmissionen und zu einem lebenswerteren Planeten. Immer mit dem EyeComfort Qualitaetsversprechen. Denn eine schlechte Lichtqualitaet kann die Gesundheit der Augen beeintraechtigen. Daher ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Philips LED-Lampen erfuellen strenge Pruefkriterien, um sicherzustellen, dass sie unseren Anforderungen an den Sehkomfort entsprechen.

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	20
Ersatzwattage	
Sockel	G13 rotierend
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	50000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	3700
Kelvin	6500
Schalthaefigkeit	200000
RA-Wert	80

**Codes**

EAN Artikel	8720169205024
Bestellnummer (EOC)	872016920502400
10NC	9290030673

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	285
Artikel mit Verpackung / g	417

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Design/Materialausführ.**

Material	Kunststoff
Grundfarbe	weiss

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	151,4	2,8	2,8
Verpackung in cm (H/B/T)	157,7	3,05	3,05

**Energieeffizienz**

Kategorie	B
-----------	---

**Verschiedenes**

Typ	
-----	--



Ausstellungsdatum: 15.06.2023  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.