



Produktbilder können abweichen

Das CHERRY KW X ULP Mechanical Keyboard kombiniert alle Vorteile einer mechanischen Tastatur mit der Ästhetik moderner Slim-Keyboards. Ausgestattet mit modernster Konnektivität, einem wiederaufladbaren Akku und hochwertigen Materialien entsteht so ein Premium-Produkt, das seinesgleichen sucht.

Herzstück der unglaublich flachen Tastatur sind die CHERRY MX Ultra Low Profile Schalter, welche exklusiv in Deutschland hergestellt werden. Die Konsequenz ist eine ultra niedrige Bauhöhe, absolute Präzision und ein unvergleichliches Tipgefühl. Endlich können Sie auf einer mechanischen wireless Tastatur schreiben, die so flach ist wie ein modernes Slim-Keyboard. Genießen Sie Anti-Ghosting und Full-N-Key-Rollover, gepaart mit hoher Schaltsicherheit und einer Lebensdauer von bis zu 50 Millionen Betätigungen pro Taste. Egal ob Sie die CHERRY KW X ULP im Büro oder für Gaming einsetzen, als Vielschreiber oder Programmierer: Diese Tastatur ist allen Anforderungen gewachsen!

Für maximale Flexibilität sorgen vier Kanäle, mit denen Sie bis zu vier Geräte gleichzeitig verbinden können. Wechseln Sie auf Knopfdruck zwischen der kabellosen Funkverbindung zum USB-Receiver,

zwei Bluetooth 5.2 Kanälen oder einem Kabelmodus hin und her. So bedienen Sie mit nur einer Tastatur z.B. einen PC, ein Notebook, ein Tablet und eine Spielekonsole - drei davon kabellos. Eine farbige LED in der jeweiligen Taste zeigt Ihnen an, mit welchem Gerät Sie gerade verbunden sind.

Alle anderen Tasten verfügen ebenfalls über eingebaute LEDs: Die weiße Tastenbeleuchtung ist 10-stufig dimmbar oder lässt sich auch komplett abschalten. Statustasten wie den Channels 1-4, CAPS LOCK, NUM LOCK, SCROLL LOCK, WIN und FN wurde eine zusätzliche farbige LED spendiert. So sehen Sie direkt an der jeweiligen Taste, ob eine Funktion aktiviert ist. Unter der CHERRY Taste befindet sich sogar eine RGB-LED, die Ihnen während des Ladevorgangs den Akkustand anzeigt. Mit einer vollen Ladung arbeiten Sie - je nach gewählter Beleuchtung und Arbeitsweise - mehrere Wochen lang. Bei ausgeschalteter Beleuchtung sogar ein Jahr und länger.

Ob drahtlos oder mit Kabel, im Office oder privat: Das KW X ULP Mechanical Keyboard setzt neue Maßstäbe und leitet ein neues Zeitalter ein. Lassen Sie sich überzeugen, dass es möglich ist zwei Welten - mechanische Switches und Ultra-Slim-Design - in einer Tastatur zu vereinen!

FUNKTION UND LEISTUNG

- Multi-Device Tastatur: Zwei Bluetooth® 5.2-Kanäle, ein 2.4 GHz Funk- und ein Kabelkanal für bis zu 4 Geräte
- Mechanisch und doch ultra slim durch CHERRY MX Ultra Low Profile Schalter - exklusiv Made in Germany
- Weiße Tastenbeleuchtung und zusätzliche farbige LEDs für Status- und Sondertasten
- Abnehmbares USB-A auf USB-C Kabel für Datenübertragung und Aufladung des Lithium-Akkus
- RGB-LED für Ladestandsanzeige in der CHERRY Taste
- AES-128 Verschlüsselung im Bluetooth® und 2.4 GHz Modus

- Minimalistisches und ultraflaches Design - mit eloxierter Aluminiumplatte
- Stabile, ausklappbare Aufstellfüße zur Höhenverstellung
- Extra kleiner Nano-Empfänger für Funk-Betrieb, verstaubar in der Tastatur

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	630 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	440 mm x 133 mm x 16 mm
Kabellänge:	150 cm
Lagertemperatur:	-20 °C - 65 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	<ul style="list-style-type: none"> • CE • China RoHS • EU RoHS • FCC • UKCA • Windows Hardware Compatibility
Systemvoraussetzungen-Hardware:	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A • Bluetooth 4.0 oder höher • USB 2.0 oder höher
Betriebssystem:	Windows 7 oder höher
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> • Tastatur • Nano-USB-Empfänger • USB-A auf USB-C Kabel • Bedienungsanleitung
Softwareunterstützung:	CHERRY KEYS
USB Dongle:	ja
Verbindung per 2,4 Ghz Funk:	ja
Verschlüsselung im Funkmodus:	ja
Funkreichweite:	10 m
Verbindung per Bluetooth:	ja
Verschlüsselung im Bluetoothmodus:	ja
Bluetooth-Protokoll:	Bluetooth 5.2
Bluetooth-Reichweite:	10 m

Anzahl Batterien:	1
Batterie Art:	Li-Ion
Batterie Bauform:	Spezial
Batterie wiederaufladbar:	ja
Batterie austauschbar:	nein
Batterie Ladebuchse:	USB-C
Lebensdauer pro Taste (Anschläge in Mio.):	50 Mio. Betätigungen
Schaltcharakteristik:	taktil
Max. Stromaufnahme (mA) Tastatur:	500 mA
Tastatur Format:	Full-size (100%)
Eingebaute Metallplatte:	ja
N-Key Rollover:	Full-Key-Rollover
Anti-Ghosting:	ja
Tastenschlüsselung:	AES-128
Betätigungskraft (cN):	65 cN
Vorlaufweg (mm):	0,8 mm
Tastenhub (mm)	
Gesamtlaufweg:	1,8 mm
Tastenkopf Beschriftung:	Laserbeschriftung + UV Beschichtung
Handballenaufgabe:	Handballenaufgabe nicht verfügbar
USB Hub:	nein
Sondertasten Funktionen:	<ul style="list-style-type: none"> • PC sperren • Ton an/aus • Ton lauter • Ton leiser • Gaming Modus • FN
Beleuchtung:	weiß
Aufstellfüße:	integriert
Status-LEDs:	in den Tasten
Tastentechnologie:	mechanisch
Schalter:	CHERRY MX ULTRA LOW PROFILE
Tastenkappe Material:	PC
Versiegelung:	nein

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
 Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
 Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.