

# FullHD Dual Dashcam TX-185



- Auflösung FullHD, VGA
- MicroSD bis zu 32GB
- Betrachtungswinkel 120°
- Schleifenaufnahme
- G-Sensor
- Display 2" (5cm)



- Dual Dashcam mit Front- (1080p, interpoliert) und Innenkamera (480p)
- Frontkamera mit 120° Betrachtungswinkel; Weitwinkelobjektiv
- Gleichzeitige Aufnahme von Front- und Innenkamera
- Front- und Innenkamera können unabhängig voneinander gedreht werden
- Innenkamera mit 3 zusätzliche Infrarot-LEDs für Nachtsicht
- Unterstützt MicroSD-Karte bis zu 32GB (nicht enthalten)
- Medienwiedergabe
- Bewegungserkennung
- Parküberwachung
- Tonaufzeichnungen mit Mikrofon

### Technische Spezifikationen:

- Betriebsarten: Video/Foto/Wiedergabe
- Bildsensor Frontkamera: 1MP, 1/4" CMOS
- Bildsensor Innenkamera: 0,3MP, 1/6" VGA
- Displayauflösung: 320x240 Pixel
- Videoauflösung/Front: 1080P (FHD1920x1080, interpoliert), 720P (HD1280x720)
- Videoauflösung/Innen: VGA (640x480)
- Fotoauflösung Front-/Innenkamera: 1MP (1280x960), 2MP (1920x1080, interpoliert), 5MP (2592x1944, interpoliert), 8MP (3264x2448, interpoliert) / 0,3MP (640x480)
- Arbeitsspannung: DC5V / 1A
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7V 200mAh
- Netzteil: Eingang: DC12-24V; Ausgang: DC5V / 1A
- Länge des Netzkabels: 3,5m
- Material: ABS
- Sprachen: EN, FR, DE, ES, IT, PL, CZ, NL, PO
- Abmessungen / Gewicht: 10,5 (L) x 7,0 (B) x 4,5cm (H) / 80g

### Verpackungsinhalt:

Technaxx FullHD Dual Dashcam TX-185, Saugnapfhalter für Windschutzscheibe, Halterungsplatte, 12-24V Netzkabel, Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4986

