

NEW



STABILO[®] Professional Sprossen-SteckLeiter-System

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg

Steckleitern-Sets mit Sprossen

		2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets		
Leiternkombination		Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	
1	A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
	B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95
2	C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
	D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05
Breite ca. (Incl. Traverse)		m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90
Produktgewicht ca.		kg	8,6	10,4	13,0	14,8	17,4	19,2
Art.-No.			842374	842343	842381	842350	842398	842367

Einzelteile

Leiternkombination	Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Oberteil	
Sprossenanzahl	2	5	5	5*	
Länge: ca.	m	0,85	1,70	1,70	2,25
Breite: ca. (incl. Traverse)	m	0,85	0,90	0,45	0,45
Tiefe: ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,15
Produktgewicht ca.	kg	2,8	4,6	4,4	5,8
Art.-No.		842312	842305	842329	842336

*obere Sprosse nicht begehbar



Highlights ...



Anlegeklotz

Abriebfester Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial, der an Fensterprofilen angelegt werden kann.



Anlegeklotz

Der Anlegeklotz kann mit dem keilförmigen Ausschnitt auch an Ecken angelegt werden.



Wandlaufrollen

Leiternoberteil mit Wandlaufrollen für einfaches Schieben an Wänden und Fassaden.



Verbindungssystem mit integrierter Sicherung

Stabile Steckverbindung mit komfortabler und automatischer Verriegelung (ClickMatic-System), die mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann. Die runden Sicherungsbolzen dienen auch als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile ohne zu verkeilen. Keine überstehenden Bauteile, dadurch wird eine Verletzungsgefahr deutlich minimiert.



2-Komponenten-Kopf- und Fußstopfen

Die 2-K-Kopf- und Fußstopfen nehmen die obere Stufe/Sprosse auf und erhöhen die stabile Verbindung der Leiternteile. Die schwarzen, weichen Gummilamellen verhindern Beschädigungen an empfindlichen Böden oder Wänden.



150 kg belastbar

Einzigartig am Markt – alle Ausführungen der neuen Steckleiter sind mit bis zu 150 kg belastbar.