

VG246H1A

EAN 4711081934462


Produkt Nummer 90LM08F0-B01170



- 23.8-Zoll Full HD (1920 x 1080) IPS-Gaming-Monitor mit 100Hz Bildwiederholrate für Gamer und immersives Gameplay
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB)-Technologie ermöglicht eine Reaktionszeit von 0,5 ms (MPRT) und eliminiert Geisterbilder für eine scharfe Gaming-Darstellung
- FreeSync-Technologie mit variablen Bildwiederholraten für niedrige Latenzzeiten, stotterfrei und ohne Tearing beim Spielen
- Exklusive GamePlus Funktion, die für alle Spielbedürfnisse entwickelt wurde



18 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VG246H1A

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8 Zoll)
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1300:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit:	0,5 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:	1080p
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 120 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 100 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	541 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	174 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	394,4 mm

Gewicht (mit Ständer):	3,42 kg
Breite (ohne Standfuß):	54,1 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	6,14 cm
Höhe (ohne Standfuß):	32,3 cm
Gewicht (ohne Ständer):	2,87 kg

Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR):	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (HDR):	Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	19 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	600 mm
Verpackungstiefe:	168 mm
Verpackungshöhe:	405 mm
Paketgewicht:	5,01 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°
Neigungsverstellung:	Ja

Lieferumfang	
Ständer enthalten:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	AC, HDMI
Schnellstartübersicht:	Ja

Design	
Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Schattensteuerung:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein