

# TESTBOY

# POCKET 100

DIGITAL-MULTIMETER

**Testboy**  
GmbH, Germany  
Stands For Quality  
Since 1953



## DIE SPEZIFIKATIONEN

	TESTBOY POCKET 100	
ANZEIGE	LCD mit 4 Digits	
AC SPANNUNG	0 – 600 V	±0,8 %, ±3 Digits
DC SPANNUNG	0 – 600 V	±0,8 %, ±2 Digits
WIDERSTAND	0 – 60 Ω	±2,0 %, ±5 Digits
EINGANGSIMPEDANZ ACV & DCV	10 MΩ	
WECHSELSPANNUNGSBANDBREITE	40 – 1000 Hz	
FREQUENZMESSUNG	0 – 10 MHz	±1,0 %, ±5 Digits
KAPAZITÄTMESSBEREICH	0 – 60 mF	±4,0 %, ±3 Digits
DURCHGANGSTEST	Ja, Signalton bei Widerstand < 50 Ω	
DIDENTEST	Ja	
TASTVERHÄLTNISS IN %	Ja	±3,0 %, ±3 Digits
DATA-HOLD-FUNKTION	Ja	
MESSBEREICHSWAHL	Automatisch	
ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE	CAT III 600 V	
NORM	EN 61010-1, EN 61010-2-33	
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 – 40 °C / 32–104 °F (≤ 75 % RH)	
LAGERTEMPERATURBEREICH	-10 – 50 °C / 14–122 °F (≤ 75 % RH)	
ABMESSUNGEN	133 x 62 x 27 mm	
GEWICHT	115 g inkl. Batterien	
SPANNUNG	2 x 1,5 V AAA, LR03	
LIEFERUMFANG	Inkl. Messleitungen	

## IHRE VORTEILE

- // gut lesbares LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- // Data-Hold-Funktion
- // T-RMS

Sowohl bei vielen Handwerkern als auch für den Hobby-Elektriker war und ist der Testboy Pocket beliebt. Der Testboy Pocket 100 ist die systematische Weiterentwicklung dieses handlichen Multimeters. Durch die kompakte Bauform, dem großen Display, die vielen Funktionen sowie die einfache Bedienung ist er der ideale Begleiter im Handwerk überdies auch bei Heimwerkern bei allen standardmäßigen Messaufgaben.