



BenQ SL4302K 109,2 cm (43") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0

Marke : BenQ

Artikel-Code: 9H.F66PK.NA4

Produktname : SL4302K

BenQ SL4302K. Bildschirmdiagonale: 109,2 cm (43"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. Installiertes Betriebssystem: Android 8.0. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Audio	
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Edge-LED	Eingebaute Lautsprecher *	✓
Bildschirmdiagonale *	109,2 cm (43")	Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Bildschirmtechnologie *	LED	RMS-Leistung	20 W
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Design	
Helligkeit *	500 cd/m ²	Unterstützung von Positionierung *	Indoor
HD-Typ *	4K Ultra HD	Ausrichtung	Horizontal/Vertical
Touchscreen *	✗	Produktfarbe *	Schwarz
Kontrastverhältnis	1200:1	VESA-Halterung *	✓
Aktiver Displaybereich (B x H)	941,2 x 529,4 mm	Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
Lebensdauer des Panels	50000 h	Leistungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		On-Screen-Display (OSD)	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3	Anzahl OSD-Sprachen	26
HDMI-Version	2.0	Menüsprachen	Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2	Leistung	
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
DVI Anschluss *	✗	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	96 kWh
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
DisplayPorts in	1	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
USB Anschluss *	✓	Computersystem	
Anzahl der USB-Anschlüsse	4	Speicherkapazität	4 GB
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Interne Speicherkapazität	32 GB
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓	Installiertes Betriebssystem	Android 8.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1		
WLAN *	✗		
PC Audio-Eingang	✓		
RS232	✓		

Gewicht und Abmessungen	
Breite	965,5 mm
Tiefe	57,5 mm
Höhe	553,9 mm
Gewicht	17,2 kg
Verpackungsdaten	
Paketgewicht	24,5 kg
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date