



BenQ LU935 Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß

Marke : BenQ

Artikel-Code: 9H.JNN77.15E

Produktname : LU935

- Großer 2D-Objektiv-Shift und 1,6facher Big-Zoom perfekt für die Installation im Haus
- Umstellung der nativen Auflösung auf 1080P für Kompatibilität mit mehreren Bildschirmen
- HDMI 2.0-Anschlüsse mit weniger Reibung und großer Helligkeit
- IP5X-staubdichtes, versiegeltes Lasermodul mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden bei voller Leistung

DLP, 1920x1200, 6000 lm, HDMI, VGA, LAN, RS-232, USB, 100-240V, 416x166x351 mm

BenQ LU935. Projektorhelligkeit: 6000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h.

Fokus: Manuell, Blendenbereich (F-F): 1,83 - 1,86, Zoomverhältnis: 1.6:1. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA), Unterstützte Video-Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe



Projektor		Anschlüsse und Schnittstellen	
Smart Projektor *	✗	DVI Anschluss *	✗
Projektionsflächenkapazität *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Stromeingang	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1	Netzwerk	
Projektorhelligkeit *	6000 ANSI Lumen	Smart-TV *	✗
Projektionstechnologie *	DLP	Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓
native Auflösung des Projektors *	WUXGA (1920x1200)	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Kontrastverhältnis *	3000000:1	WLAN *	✗
Natives Seitenverhältnis *	16:10	Speichermedium	
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Integrierter Kartenleser *	✗
Horizontaler Scanbereich	15 - 102 kHz	Merkmale	
Vertikaler Scanbereich	24 - 120 Hz	Interaktiv *	✗
Trapezkorrektur, horizontal	-30 - 30°	HDCP	✓
Trapezkorrektur, vertikal	-30 - 30°	On-Screen-Display (OSD)	✓
Matrix Größe	1,22 cm (0.48")	Multimedia	
Lichtquelle		Eingebaute Lautsprecher *	✓
Typ der Lichtquelle *	Laser	RMS-Leistung	10 W
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Design	
Objektiv		Marktpositionierung *	Business
Fokus *	Manuell	Produkttyp *	Short-Throw-Projektor
Blendenbereich (F-F)	1,83 - 1,86	Produktfarbe *	Weiß
Zoom-Fähigkeit	✓	Kabelsperr-Slot	✓
Zoomverhältnis	1.6:1	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Projektionsverhältnis	1.36 - 2.18	Bildschirm	
Horizontale Linsenschwankung Range	-23 - 23%	Eingebautes Display *	✗
Vertical Linsenschwankung Range	-60 - 60%	Leistung	
Video		Energiequelle *	AC
Analoges Signalformatsystem *	NTSC, PAL, SECAM	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	440 W
Full-HD *	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA)	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p		

Anschlüsse und Schnittstellen		Leistung	
HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
HDBaseT-Port	✓	Betriebsbedingungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	1	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Serielle Schnittstelle *	RS-232	Gewicht und Abmessungen	
PC Audio-Eingang	✓	Breite	416 mm
PC Audio Ausgang	✓	Tiefe	351 mm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	2	Höhe	166 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Gewicht *	7 kg
		Lieferumfang	
		Fernbedienung enthalten *	✓
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85286200



4718755084591

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date