



## BenQ VC01A Videokonferenzsystem 12 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Videozusammenarbeit

**Marke :** BenQ

**Artikel-Code:** 5A.F8123.RE1

**Produktname :** VC01A



- 120° Sichtfeld mit 5-fachem Digitalzoom
  - AI-gesteuerte automatische Bildausrichtung mit schnellem Fokus
  - Mikrofon mit 8 m Reichweite
  - Drahtlose Bildschirmfreigabe mit einem Klick
  - Kompatibel mit jedem Bildschirm, TV oder Projektor
- 1080p, 720p, SD @ 30 fps, 0.5 Lux, USB 2.0, 102.0mm x 47.3mm x 29.9mm  
BenQ VC01A. Produkttyp: Videozusammenarbeit. Megapixel insgesamt: 12 MP, HD-Typ: 4K Ultra HD.  
Blickwinkel (FOV): 120°, Digitaler Zoom: 5x. Eingebauter Ethernet-Anschluss. Installiertes Betriebssystem: Android 9. Produktfarbe: Schwarz



| Leistungen                                                |                                                                                                                                                                                                                     | Kamera                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktfarbe *                                            | Schwarz                                                                                                                                                                                                             | Megapixel (ca.) *                      | 12 MP                                        |
| Produkttyp *                                              | Videozusammenarbeit                                                                                                                                                                                                 | Zoom-Fähigkeit                         | ✓                                            |
| PTZ Kontrolle                                             | ✓                                                                                                                                                                                                                   | Digitaler Zoom                         | 5x                                           |
| Video                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | Blickwinkel (FOV)                      | 120°                                         |
| HD-Typ *                                                  | 4K Ultra HD                                                                                                                                                                                                         | Mikrofon                               |                                              |
| Maximale Video-Auflösung *                                | 3840 x 2160 Pixel                                                                                                                                                                                                   | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional                              |
| Megapixel insgesamt                                       | 12 MP                                                                                                                                                                                                               | Anzahl der Mikrofonarrays              | 6                                            |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen                           | 160 x 120, 176 x 144, 320 x 180, 320 x 240, 352 x 288, 480 x 270, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 960 x 540, 1024 x 576 (WSVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3860 x 2160 | Computersystem                         |                                              |
| Audio                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | Installiertes Betriebssystem           | Android 9                                    |
| Eingebaute Lautsprecher                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                   | Unterstützt Windows-Betriebssysteme    | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP |
| Anzahl der Lautsprecher                                   | 1                                                                                                                                                                                                                   | Unterstützt Mac-Betriebssysteme        | ✓                                            |
| Geräuschunterdrückung                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                   | Unterstützung anderer Betriebssysteme  | ChromeOS                                     |
| Mikrofon-Empfangsbereich                                  | 8 m                                                                                                                                                                                                                 | Betriebsbedingungen                    |                                              |
| Lautsprecher Leistung                                     | 8 W                                                                                                                                                                                                                 | Betriebstemperatur                     | 0 - 40 °C                                    |
| Speicher                                                  |                                                                                                                                                                                                                     | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb   | 10 - 90%                                     |
| Speicherkapazität                                         | 4096 MB                                                                                                                                                                                                             | Temperaturbereich bei Lagerung         | -20 - 60 °C                                  |
| Gesamtspeicherkapazität                                   | 16 GB                                                                                                                                                                                                               | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung          | 10 - 90%                                     |
| Anschlüsse und Schnittstellen                             |                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht und Abmessungen                |                                              |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen                        | 1                                                                                                                                                                                                                   | Breite                                 | 762 mm                                       |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1                                                                                                                                                                                                                   | Tiefe                                  | 93 mm                                        |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)                    | 1                                                                                                                                                                                                                   | Höhe                                   | 76 mm                                        |
| Netzwerk                                                  |                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht                                | 1 kg                                         |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss *                          | ✓                                                                                                                                                                                                                   | Paketgewicht                           | 2,3 kg                                       |
| Ethernet LAN Datentransferraten                           | 10,100 Mbit/s                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                              |



4718755087776

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date