



REISESTECKER TRAVELER PLUS USB-MODUL 2-FACH 2,4A WEISS

REISESTECKER TRAVELER

Art. Nr.
0020450003

EAN
4006341720184

Typ
EU100-EU

STECKVERBINDER, ADAPTER

- PRAKTISCH - sehr kompaktes USB Ladegerät mit 2 USB-Steckdose Typ A zum Laden Ihrer elektrischen Geräte mit USB Kabel, wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc.
- KOMPATIBEL - mit den Reisestecker Traveler Plus
- EINFACH - Adapter als Zwischenstecker für eine übliche Steckdose, keine Montage oder elektrischer Anschluß erforderlich
- SOLIDE - kompaktes und stabiles Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Schutzart: IP20, geeignet für innen
- TECHNIK: 110 - 230 V~, 5 VDC, max. 2,4 A, 12,0 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Reisestecker
Artikelnummer	0020450003
EAN-Nummer	4006341720184

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Einzel
Nennspannung	110 - 240 V
Schutzklasse	II
USB-Anschluss	Ja
Anzahl der Anschlüsse USB	2
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C)	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Farbe	Weiß
Länge netto mm	50 mm
Breite netto mm	53 mm
Höhe / Tiefe netto mm	30 mm

Gewicht netto gr	57 g
Beschreibung	Das praktische USB-Modul 2-fach zum Laden Ihrer Geräte mit USB Kabel, wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera etc.. Das Modul kann einzeln oder in Kombination mit den REV Reisestecker Traveler Plus verwendet werden.
Volumen in cm³	80 cm ³
Stromart / Spannungsart:	DC
USB: max. Ausgangsstrom	2,4 A
USB: max. Ausgangsleistung	12,0 W
USB: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	84,3 %
USB: Effizienz bei geringer Last (10 %)	80,5 %
USB: Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,06 W

MEDIA

Schutzartzeichen

