



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Drucksprüherät

GE-WS 18/10 Li-Solo

Art.-Nr.: 3425240

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825669909

Das Einhell Akku-Drucksprüherät GE-WS 18/10 Li-Solo ist Teil der kombinierbaren Power X-Change-Familie. Der Drucksprüher unterstützt bei der Ausbringung von Dünge-, Pflanzenschutz- und Unkrautvernichtungsmitteln sowie Desinfektionsmittel. Er ist mit einer automatischen Pumpe ausgerüstet, die 1,3 bar umsetzt und bis zu 9,6 Liter pro Stunde pumpt. Ein manueller Druckaufbau ist nicht nötig. Der transparente Tank mit Füllstands-Skala fasst bis zu 1 Liter. Dank schlankem Design und Softgrip liegt der 0,6 kg leichte Drucksprüher angenehm in der Hand. Die Messingdüse ist zur Regulierung des Sprühstrahls einstellbar. Das Akku-Drucksprüherät GE-WS 18/10 Li-Solo wird ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Kein manueller Druckaufbau dank automatischer Pumpe
- Transparenter, kleiner Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse
- Kompaktes, handliches und leichtes Design
- Metallbügel zum einfachen Öffnen und Schließen des Tanks
- Für z.B. Dünge-/Unkrautvernichtungs-/Desinfektionsmittel
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - Tank Füllmenge | 1 L |
| - Tank Volumen | 1.1 L |
| - Max. Flüssigkeitstemperatur | 40 °C |
| - Max. Sprühdruck | 1.3 bar |
| - Durchflussmenge | 9.6 L/h |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 0.61 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.18 |
| - Maße Einzelverpackung | 250 x 105 x 234 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 7.08 kg |
| - Maße Exportkarton | 515 x 345 x 245 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3858 7722 9096 |



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹⁾
(h)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	12
2.0 Ah	16
2.5 Ah	20
3.0 Ah	24
4.0 Ah	32
5.2 Ah	42
6.0 Ah	48
8.0 Ah	64

Testaufbau:

1) -