



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Winkelschleifer

TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo

Art.-Nr.: 4431155

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825668797

Der Professional Akku-Winkelschleifer TP-AG 18/125 CE Q Li-Solo ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Angetrieben wird er von einem kraftvollen Brushless-Motor. Per Drehzahlregelung mit LED-Anzeige lässt sich die Geschwindigkeit von 3.000 - 10.500 min⁻¹ anpassen. Dabei sorgt die Konstantelektronik für stetige Leistung ohne Drehzahlverlust. Ein werkzeugloser Wechsel der Trennscheibe wird durch die Schnellspannmutter möglich. Der Akku-Winkelschleifer kann mit Trennscheiben bis Ø 125 mm verwendet werden. Für eine angenehme Handhabung ist er mit Zusatzhandgriff, Softstart und Scheibenschutz mit Schnellverstellung ausgestattet. Lieferung ohne Trennscheibe, ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Softstart und Wiederanlaufschutz für Sicherheit und Geräteschutz
- Werkzeugloser Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Langlebigkeit dank Überlastschutz
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung für mehr Flexibilität
- Konstantelektronik ermöglicht hohe Belastung ohne Drehzahlverlust
- Drehzahlregulierung – mit LED-Anzeige
- Zusatzhandgriff – flexibel montierbar in zwei Positionen
- Auflagefläche zum sicheren Ablegen des Geräts
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
- Lieferung ohne Trenn- und Schleifscheiben (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Scheibendurchmesser | 125 mm |
| - Leerlaufdrehzahl min. | 3000 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl max. | 10500 min ⁻¹ |
| - Max. Schnitttiefe | 33 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.7 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.11 |
| - Maße Einzelverpackung | 350 x 155 x 130 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10 kg |
| - Maße Exportkarton | 365 x 325 x 280 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3568 7136 8048 |



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Trennschutz TP-AG 18/125 CE Q
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 4450059
EAN-Code: 4006825670028
No Name

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	29
2.0 Ah	38
2.5 Ah	48
3.0 Ah	57
4.0 Ah	76
5.2 Ah	98
6.0 Ah	113
8.0 Ah	151

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Metall - Rundstahl Ø 12mm - Max. elektronische Geschwindigkeit