



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Kompressor

**PRESSITO 18/25**

**Art.-Nr.: 4020420**

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825667325

Der Einhell Kompressor PRESSITO 18/25 ist Teil der Power X-Change Familie und wird mit einem 18 Volt Akku betrieben. Mit einer Hoch- und einer Niederdruckpumpe sowie einer Niederdruck-Saugoption und Tragegriff ist er der handliche und funktionelle Begleiter für unterwegs und daheim. Ein Tastschalter ermöglicht das Aufpumpen (Hochdruck) ohne Druckvoreinstellung. Ist- und Soll-Druck lassen sich in bar, psi oder kPa auf der zweizeiligen Anzeige ablesen. Ist der gewünschte Druck erreicht, schaltet sich die Pumpe automatisch ab. In integrierten Fächern werden das 3-teilige Adapter-Set für Reifen, Bälle und Co. sowie die Schläuche verstaut. Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich).

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change-Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Hochdruckpumpe zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
- Niederdruckpumpe zum Belüften von Luftmatratzen
- Niederdrucksaugen zum Entlüften von Luftmatratzen
- Zweizeilige Druckanzeige zum Ablesen des Soll- und Ist-Drucks
- Gewünschter Druck bei der Hochdruckpumpe bis 11 bar einstellbar
- Auto Shutoff Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks
- Wählbare Einheiten für den Druck: Bar, psi und kPa
- Tastschalter zum Aufpumpen (Hochdruck) ohne Druckvoreinstellung
- 3-tlg. Aufblas-Adapter-Set für Reifen, Bälle und Luftmatratzen
- Integriertes Aufbewahrungsfach für das Adapter-Set
- Praktischer Tragegriff zum bequemen Transport
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| - Motordrehzahl            | 25000 min <sup>-1</sup> |
| - Pumpendrehzahl           | 5000 min <sup>-1</sup>  |
| - Ansaugleistung           | 25 L/min                |
| - Abgabeleistung bei 0 bar | 17 L/min                |
| - Abgabeleistung bei 4 bar | 11 L/min                |
| - Abgabeleistung bei 7 bar | 9 L/min                 |
| - Max. Betriebsdruck       | 11 bar                  |
| - Schalldruckpegel LpA     | 71.3 dB (A)             |
| - Schalleistungspegel LwA  | 93 dB (A)               |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 2.5                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 3.07               |
| - Maße Einzelverpackung           | 355 x 175 x 295 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 11.5 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 370 x 350 x 590 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1436 / 2960 / 3400 |



## Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten



Laufzeit'  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	17
2.0 Ah	22
2.5 Ah	28
3.0 Ah	34
4.0 Ah	44
5.2 Ah	58
6.0 Ah	68
8.0 Ah	88

Testaufbau:

1) ohne Last