

MB16AHG



EAN 4711387005798

Produkt Nummer 90LM08U0-B01170

- 15.6 Zoll FHD (1920 x 1080) IPS-Monitor mit 144 Hz Bildwiederholfrequenz für ruckelfreie Bilder
- Zwei USB-C®- (DP Alt-Modus) und Mini-HDMI®-Anschlüsse bieten vielseitige Konnektivität mit Laptops und Spielekonsolen
- Die FreeSync Premium-Technologie bietet ein nahtloses visuelles Erlebnis ohne Tearing, indem sie VRR (variable Bildwiederholfrequenz) ermöglicht
- Ausklappbarer Standfuß für mehrere Betrachtungspositionen im Hoch- und Querformat
Eingebauter ¼"-Gewindeanschluss für die Kompatibilität mit einem Standard-Stativ




ASUS

MB16AHG



10 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten MB16AHG

Bildschirm

Bildschirmdiagonale:	39,6 cm (15.6 Zoll)
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1200:1
Maximale Bildwiederholrate:	144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit:	3 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,179 x 0,179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	34,4 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	19,4 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 180 kHz
Digital vertikale Frequenz:	60 – 144 Hz
RGB-Farbraum:	sRGB
Farbskala:	100%

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse:	1
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen

Breite (ohne Standfuß):	36 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	1,2 cm
Höhe (ohne Standfuß):	22,7 cm
Gewicht (ohne Ständer):	920 g

Leistung

Stromverbrauch (Standardbetrieb):	17 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 – 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:	20 – 90%

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	485 mm
Verpackungstiefe:	76 mm
Verpackungshöhe:	305 mm
Paketgewicht:	2,78 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie

Höhenverstellung:	Nein
Neigungswinkelbereich:	15 – 35°

Design

Produktfarbe:	Schwarz
---------------	---------

Leistungen

AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien:	SPLendid
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Integrierte Kamera:	Nein
---------------------	------