

MB17AHG

EAN 4711387005804

Produkt Nummer 90LM08PG-B01170



- 17.3-Zoll-FHD-Panel mit 144 Hz SmoothMotion Bildwiederholfrequenz; unterstützt FreeSync Premium für besonders flüssige Darstellung
- Schlankes, ultradünnes 7-mm-Profil für mühelose Tragbarkeit
- Der L-förmige Standfuß bringt das Display auf die ideale Höhe, so dass es auch als Laptop-Bildschirmverlängerung dienen kann
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit zwei vollwertigen USB-C-Anschlüssen auf beiden Seiten des Monitors für ein besseres Kabelmanagement, sowie HDMI und Kopfhöreranschluss
- Mit dem Standard-Stativsockel lässt sich das Display einfach montieren, so dass Sie es bequem auf Augenhöhe betrachten können




ASUS

MB17AHG



12 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten MB17AHG

Bildschirm

Bildschirmdiagonale:	43,9 cm (17.3 Zoll)
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	800:1
Maximale Bildwiederholrate:	144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,199 x 0,199 mm
Pixeldichte:	127 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):	38,2 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	21,5 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 180 kHz
Digital vertikale Frequenz:	60 – 144 Hz
RGB-Farbraum:	sRGB
Farbskala:	100%

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	389,9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	20,6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	249,1 mm
Gewicht (mit Ständer):	1,29 kg

Leistung

Stromverbrauch (Standardbetrieb):	18 W
Stromverbrauch (aus):	0,5 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:	20 – 90%
---------------------------------------	----------

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	473 mm
Verpackungstiefe:	119 mm
Verpackungshöhe:	323 mm
Paketgewicht:	3,65 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie

Höhenverstellung:	Nein
-------------------	------

Design

Produktfarbe:	Schwarz
---------------	---------

Leistungen

AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien:	SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein