

MB249C

EAN 4711081911432

Produkt Nummer 90LM0865-B01170



- Rahmenloses 23,8-Zoll FHD IPS-Display mit Anti-Glare-Beschichtung für nahtlose Multi-Monitor-Konfigurationen und ein besseres Seherlebnis
- Ultraschmales Profil und 2,8 kg Gesamtgewicht ermöglichen mühelose Portabilität
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten und Zubehör, darunter ein integrierter Tragegriff/Kickstand, eine höhenverstellbare C-Klemme mit Z-Achseneinstellung und ein Trennhaken-Kit für flexible Platzierung
- Zu den umfangreichen Anschlussmöglichkeiten gehören ein voll funktionsfähiger USB-C® mit 60 Watt Leistung, HDMI® und ein Kopfhöreranschluss
- Umweltfreundliches Design mit ENERGY STAR®-zertifizierter Energieeffizienz und verpackt in FSC®-zertifiziertem Papier




ASUS

MB249C



14 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten MB249C

| Bildschirm | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m ² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 24 – 84 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 – 75 Hz |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|-----------|
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 60 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |

| | |
|-----------------------------|----|
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
|-----------------------------|----|

| Gewicht und Abmessungen | |
|---------------------------|----------|
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 539,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 302,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 711,4 mm |
| Gewicht (mit Ständer): | 4,84 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 53,9 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 2,36 cm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 34,6 cm |
| Gewicht (ohne Ständer): | 2,85 kg |

| Leistung | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse (SDR): | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 13 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Extern |

| Verpackungsdaten | |
|--------------------|--------|
| Verpackungsbreite: | 600 mm |
| Verpackungstiefe: | 124 mm |
| Verpackungshöhe: | 426 mm |
| Paketgewicht: | 7,6 kg |
| Verpackungsart: | Box |

| Ergonomie | |
|------------------------------|--------------|
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höheneinstellung: | 18 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 0 – 90° |
| Schwenkbar: | Ja |

| | |
|------------------------|-----------|
| Schwenkwinkelbereich: | -90 – 90° |
| Neigungswinkelbereich: | -5 – 20° |
| Neigungsverstellung: | Ja |

Lieferumfang

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB Typ-C |
| Stromadapter enthalten: | Ja |

Design

| | |
|----------------------|---------|
| Marktpositionierung: | Haus |
| Produktfarbe: | Schwarz |

Leistungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |

Multimedia

| | |
|--------------------------|------|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 2 W |