

VA27EHF

EAN 4711387078334

Produkt Nummer 90LM0550-B04170



- 27-Zoll Full HD (1920×1080) rahmenloses Design mit IPS-Panel mit 178° weitem Betrachtungswinkel
- SmoothMotion 100Hz Bildwiederholrate und 1ms MPRT liefern ein nahtloses, tränenfreies visuelles Erlebnis, indem sie VRR (variable Bildwiederholrate) ermöglichen
- VESA-Wandmontage, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten




ASUS

VA27EHF



19 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VA27EHF

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1300:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	250 cd/m ²
Reaktionszeit:	1 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,311 x 0,311 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 120 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 100 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Stromeingang:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	612,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	465,3 mm
Gewicht (mit Ständer):	3,85 kg
Breite (ohne Standfuß):	612,4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	47,2 mm
Höhe (ohne Standfuß):	367 mm

Gewicht (ohne Ständer):	3,28 kg
-------------------------	---------

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	14,63 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Netzteiltyp:	Intern

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	680 mm
Verpackungstiefe:	150 mm
Verpackungshöhe:	475 mm
Paketgewicht:	5,53 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°
Neigungsverstellung:	Ja

Lieferumfang	
Ständer enthalten:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	AC, HDMI
Schnellstartübersicht:	Ja

Design	
Marktpositionierung:	Haus
Produktfarbe:	Schwarz
Vorderer Rahmen:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz
Zertifizierung:	Energy Star EPEAT Bronze TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
Markenspezifische Technologien:	Augenpflege+
Flimmerfreie Technologie:	Ja

Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein