

VG328QA1A

EAN 4711081983767

Produkt Nummer 90LM08R0-B01E70



- 31.5-Zoll Full HD (1920 x 1080) Gaming-Monitor mit Übertaktung auf 170 Hz Bildwiederholffrequenz, entwickelt für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- 1 ms (MPRT) Reaktionszeit für flüssiges Gameplay und ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) Technologie zur weiteren Reduzierung von Ghosting und Bewegungsunschärfe
- FreeSync Premium sorgt für ein nahtloses Spielerlebnis, indem VRR (variable Bildwiederholrate) standardmäßig aktiviert wird.
- Shadow Boost verbessert die Bilddetails in dunklen Bereichen und hellt Szenen auf, ohne dass helle Bereiche überbelichtet werden
- Full HD(1920 X 1080)@120Hz Ausgabe auf PS5 & Xbox Series X/S




ASUS

VG328QA1A



32 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VG328QA1A

Bildschirm

Bildschirmdiagonale:	80 cm (31.5")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	VA
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	3000:1
Maximale Bildwiederholrate:	170 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit:	1 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,363 x 0,363 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	69,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	39,3 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 195 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 170 Hz
RGB-Farbraum:	sRGB
Farbskala:	100%
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
Stromeingang:	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	716,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	213,8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	497,2 mm
Gewicht (mit Ständer):	6,8 kg
Breite (ohne Standfuß):	716,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	58 mm
Höhe (ohne Standfuß):	426,9 mm
Gewicht (ohne Ständer):	5,9 kg

Leistung

Stromverbrauch (Standardbetrieb):	23,5 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	800 mm
Verpackungstiefe:	185 mm
Verpackungshöhe:	520 mm
Paketgewicht:	8,8 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Neigungswinkelbereich:	-5 – 20°
Neigungsverstellung:	Ja

Lieferumfang

Ständer enthalten:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	AC, DisplayPort, HDMI
Schnellstartübersicht:	Ja

Design

Marktpositionierung:	Gaming
----------------------	--------

Produktfarbe:	Schwarz
Vorderer Rahmen:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz
Zertifizierung:	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Ja

AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Schattensteuerung:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W