

XG49WCR

EAN 4711081983903

Produkt Nummer 90LM08I0-B01170



- 49 Zoll 32:9 (5120 x 1440) super-ultra-wide HDR-Gaming-Monitor mit 165Hz Bildwiederholrate (übertaktet) für ein flüssiges Gaming-Erlebnis
- Die High Dynamic Range (HDR)-Technologie mit einem professionellen DCI-P3-Farbraum von 90 % liefert eine Kontrast- und Farbleistung, die der DisplayHDR 400-Zertifizierung entspricht
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC)-Technologie ermöglicht ELMB zusammen mit der variablen Bildwiederholrate und eliminiert Ghosting und Tearing für eine scharfe Gaming-Darstellung mit hohen Bildraten.
- Mit Smart KVM kannst du die beiden angeschlossenen Geräte mit nur einer Tastatur und Maus steuern.
- USB Typ-C kann alles: atemberaubende Bilder anzeigen, bis zu 90 W Leistung liefern, klaren Sound liefern und Daten mit rasanter Geschwindigkeit übertragen




ASUS

XG49WCR



45 kWh/1000h

ABCDEF**G**
HDR
100 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten XG49WCR

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	124,5 cm (49 Zoll)
Display-Auflösung:	5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	32:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	DQHD
Panel-Typ:	VA
Bildschirmform:	Gebogen
Kontrastverhältnis:	3000:1
Maximale Bildwiederholrate:	165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (peak):	550 cd/m ²
Helligkeit (typisch):	450 cd/m ²
Reaktionszeit:	1 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:	1800R
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,233 x 0,233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	119,2 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,5 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 260 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 165 Hz
RGB-Farbraum:	DCI-P3
Farbskala:	90%
sRGB Abdeckung (klassisch):	120%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja

USB-Stromversorgung bis zu:	90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	1193,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	324,7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	522 mm
Gewicht (mit Ständer):	14,9 kg
Breite (ohne Standfuß):	119,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	17,9 cm
Höhe (ohne Standfuß):	37 cm
Gewicht (ohne Ständer):	11,3 kg

Leistung

Stromverbrauch (Standardbetrieb):	45 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	1307,6 mm
Verpackungstiefe:	369,9 mm
Verpackungshöhe:	483,5 mm
Paketgewicht:	21,3 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	12 cm
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-8 – 8°

Neigungswinkelbereich:	-5 – 20°
Neigungsverstellung:	Ja

Design

Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	10 W