

Heißklebepistole

# GlueMatic 1011

EAN 4007841 084318

Art.-Nr. 084318



Serie 1

Ø 11 mm

Klebesticks

13 g/min

Fördermenge



200 °C



Aufheizzeit 8min

## Funktionsbeschreibung

Unsere GM 1011 ist die perfekte Lösung für den alltäglichen Gebrauch. Bei einer Fördermenge von 13 g/min. mit 11mm Klebesticks bietet sie viel Raum für kreative Klebeprojekte.

## Technische Daten

Leistung	45 W	Verwendbar für	Folie, Glas, Holz, Keramik, Metall, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen
Temperatur	200 °C	Aufschmelztemperatur	200 °C
Aufheizzeit	7 – 8 min	Kabellänge	2 m
Förderleistung	13 gr/min	Abmessungen (L x B x H)	170 x 45 x 230 mm
Max. Stickdurchmesser	11 mm	VPE1, Nettogewicht	0,303 kg
Ruhemodus	Nein	Herstellergarantie	3 Jahre
Düse wechselbar	Nein	VPE1, EAN	4007841084318
Hubverstellung	Nein	Lieferumfang	inkl. 2 Klebesticks
Temperatur, einstellbar	Nein	Netzstecker	Typ C
Temperaturgenauigkeit +/-	10 °C	Durchschnittliche Leistungsaufnahme	40 W
Spannungsbereich (min)	100 V		

## Zubehör

EAN 4007841 006754	Klebesticks Ø 11 mm Cristal
EAN 4007841 006761	Klebesticks Ø 11 mm Ultra Power
EAN 4007841 006815	Color-Sticks Ø 11 mm
EAN 4007841 064891	Glitzer Klebesticks Ø 11 mm

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

06.2023

Seite 1 von 1