

# MobileGlue 1007-S

anthrazit  
EAN 4007841 084271  
Art.-Nr. 084271



Serie 1



LI-ION Akku

Ø 7 mm

Klebesticks



170 °C

punktgenaues  
Arbeiten

Quick Start 15sec



Akku-Laufzeit

Eco-Mode  
(automatisches  
Abschalten)

no memory effect

## Funktionsbeschreibung

Schnell zur Hand und startklar in nur 15 Sekunden: Unsere MG 1007-S passt in jede Schublade und steht für kabelloses Kleben – immer und überall.

## Technische Daten

Leistung	30 W	Akku-Ladezeit	90 % in 3 Stunden
Temperatur	170 °C	Akku-Spannung	3,6 V
Aufheizzeit	15 s	Akku-Typ	Li-ion
Förderleistung	3 gr/min	Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Max. Stickdurchmesser	7 mm	Verwendbar für	Glas, Gummi, Holz, Keramik, Leder, Papier, Pappe / Kartonagen, PP
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein	Aufschmelztemperatur	170 °C
Softgrip	Nein	Abmessungen (L x B x H)	65 x 40 x 179 mm
Ruhemodus	Nein	Variante	anthrazit
Düse wechselbar	Nein	VPE1, Nettogewicht	0,182 kg
Hubverstellung	Nein	Herstellergarantie	3 Jahre
Temperatur, einstellbar	Nein	VPE1, EAN	4007841084271
Heizelement	PTC Heizung	Lieferumfang	inkl. USB-Kabel & 3 Klebesticks
Spannungsbereich (min)	3,6 V	Durchschnittliche Leistungsaufnahme	30 W
Akku-Laufzeit	bis zu 30 Minuten		

## Zubehör

EAN 4007841 006594

Klebesticks Ø 7 mm Cristal

Akku-Heißklebepistole

# MobileGlue 1007-S

anthrazit  
EAN 4007841 084271  
Art.-Nr. 084271



## Zubehör

EAN 4007841 006747	Klebesticks Ø 7 mm Ultra Power
EAN 4007841 006969	Color-Sticks Ø 7 mm
EAN 4007841 065539	Glitzer Klebesticks Ø 7 mm