

MobileGlue 1007-S

rapture rose
 EAN 4007841 085902
 Art.-Nr. 085902



Serie 1



LI-ION Akku

Ø 7 mm

Klebesticks



170°C



punktgenaues
Arbeiten



Quick Start 15sec



Akku-Laufzeit



Eco-Mode
(automatisches
Abschalten)



no memory effect

Funktionsbeschreibung

Schnell zur Hand und startklar in nur 15 Sekunden: Unsere MG 1007-S passt in jede Schublade und steht für kabelloses Kleben – immer und überall.

Technische Daten

Leistung	30 W
Temperatur	170 °C
Aufheizzeit	15 s
Förderleistung	3 gr/min
Max. Stickdurchmesser	7 mm
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein
Softgrip	Nein
Ruhemodus	Nein
Düse wechselbar	Nein
Hubverstellung	Nein
Temperatur, einstellbar	Nein
Heizelement	PTC Heizung
Spannungsbereich (min)	3,6 V

Akku-Laufzeit	bis zu 30 Minuten
Akku-Ladezeit	90 % in 3 Stunden
Akku-Spannung	3,6 V
Akku-Typ	Li-ion
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Verwendbar für	Glas, Gummi, Holz, Keramik, Leder, Papier, Pappe / Kartonagen, PP
Abmessungen (L x B x H)	65 x 40 x 179 mm
Variante	rapture rose
VPE1, Nettogewicht	0,182 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841085902
Lieferumfang	inkl. USB-Kabel & 3 Klebesticks
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	30 W

Zubehör

EAN 4007841 006594

Klebesticks Ø 7 mm Cristal

Akku-Heißklebepistole

MobileGlue 1007-S

rapture rose
EAN 4007841 085902
Art.-Nr. 085902



Zubehör

EAN 4007841 006747	Klebesticks Ø 7 mm Ultra Power
EAN 4007841 006969	Color-Sticks Ø 7 mm
EAN 4007841 065539	Glitzer Klebesticks Ø 7 mm