

MB16QHG

EAN 4711387078471

Produkt Nummer 90LM08NG-B01170




- 16-Zoll-Panel im 16:10 WQXGA-Format mit 120 Hz Smooth Motion-Erlebnis mit DisplayHDR 400 mit 100% DCI-P3
- Schlankes, ultradünnes 7-mm-Profil für mühelose Portabilität
- Der L-förmige Standfuß bringt das Display auf die ideale Höhe, so dass es auch als erweiterter Bildschirm für Laptops dienen kann
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit zwei vollwertigen USB-C-Anschlüssen auf beiden Seiten des Monitors für ein besseres Kabelmanagement, sowie HDMI und Kopfhöreranschluss
- Mit dem Standard-Stativanschluss lässt sich das Display einfach montieren, so dass Sie es bequem auf Augenhöhe betrachten können



12 kWh/1000h

ABCDEF**G**
HDR
15 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten MB16QHG

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	40,6 cm (16")
Display-Auflösung:	2560 x 1600 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:10
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	WQXGA
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1200:1
Maximale Bildwiederholrate:	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	500 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,135 x 0,135 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	34,5 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	21,5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:	DCI-P3
Farbskala:	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.0
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja

HDCP-Version:	2.2
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	359,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	20,6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	247,1 mm
Gewicht (mit Ständer):	1,2 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	13 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	434 mm
Verpackungstiefe:	323 mm
Verpackungshöhe:	119 mm
Paketgewicht:	3,5 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
Kabelsperr-Slot:	Nein
Höhenverstellung:	Nein

Design	
Marktpositionierung:	Haus
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen	
Markenspezifische Technologien:	SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein