

VG27AQ3A

EAN 4711387079676

Produkt Nummer 90LM0940-B01970




- 27-Zoll-QHD(2560×1440)-Gaming-Monitor mit 180Hz Bildwiederholrate für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) Technologie ermöglicht es, dass ELMB und Technologien mit variabler Bildwiederholrate gleichzeitig arbeiten, um Ghosting und Tearing zu eliminieren und so eine scharfe Spielegrafik mit hohen Bildraten zu erzielen
- FreeSync Premium, G-Sync-kompatibel und AdaptiveSync-Technologie sorgen für ein nahtloses, tear-freies Spielerlebnis, da VRR (variable Bildwiederholrate) standardmäßig aktiviert ist
- Die High Dynamic Range (HDR) Technologie unterstützt das HDR-10 Format, um helle und dunkle Bereiche zu verbessern.



26 kWh/1000h

ABCDEF**G**
HDR
44 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VG27AQ3A

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Quad HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	180 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	250 cd/m ²
Reaktionszeit:	1 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,233 x 0,233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 220 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 144 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:	sRGB
Farbskala:	130%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja

HDCP-Version:	2.2
---------------	-----

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	615 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	214 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	455 mm
Gewicht (mit Ständer):	4,6 kg
Breite (ohne Standfuß):	615 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	54 mm
Höhe (ohne Standfuß):	367 mm
Gewicht (ohne Ständer):	3,6 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	35 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	686 mm
Verpackungstiefe:	160 mm
Verpackungshöhe:	475 mm
Paketgewicht:	7,2 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-20 – 20°
Neigungswinkelbereich:	-5 – 20°
Neigungsverstellung:	Ja

Design	
Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz

Fußfarbe:	Schwarz
-----------	---------

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Ja
AMD FreeSync:	Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja

Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W