

## PG32UQXR

EAN 4711387067307

Produkt Nummer 90LM0833-B01370



- 32-Zoll 4K (3840 x 2160) Mini-LED-Gaming-Monitor mit 160 Hz Bildwiederholrate für professionelle Gamer
- Die ASUS Fast IPS-Technologie ermöglicht eine Reaktionszeit von 1 ms (GTG) für scharfe Gaming-Grafiken mit hohen Bildraten
- Full Array Local Dimming (FALD) Hintergrundbeleuchtung mit 576 unabhängigen LED-Zonen und einer Spitzenhelligkeit von 1000 nits mit DisplayHDR 1000-Zertifizierung
- HDMI 2.1 unterstützt natives 4K 120 Hz Gaming ohne Chroma Subsampling (4:4:4) auf PlayStation 5 und Xbox Series X.
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie DisplayPort 2.1 mit Display Stream Compression (DSC), HDMI 2.1, USB-Hub und ein Stativanschluss an der Oberseite des Monitors




ASUS

PG32UQXR



**34** kWh/1000h

ABCDEF**G**  
**HDR**  
**155** kWh/1000h



2019/2013

## Technische Daten PG32UQXR

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	81,3 cm (32")
Display-Auflösung:	3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	4K Ultra HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	160 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (peak):	1000 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit (typisch):	400 cd/m <sup>2</sup>
Display-Oberfläche:	Matt
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,1845 x 0,1845 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	70,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	39,9 cm
Digital horizontale Frequenz:	352 – 352 kHz
Digital vertikale Frequenz:	24 – 160 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:	DCI-P3
Farbskala:	96%
sRGB Abdeckung (klassisch):	160%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	2
DisplayPorts-Version:	2.1
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm

HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	726 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	279 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	541 mm
Gewicht (mit Ständer):	10,8 kg
Breite (ohne Standfuß):	726 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	95 mm
Höhe (ohne Standfuß):	441 mm
Gewicht (ohne Ständer):	7,2 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	51 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	829 mm
Verpackungstiefe:	640 mm
Verpackungshöhe:	282 mm
Paketgewicht:	15,9 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	7 cm
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	25 – -25°
Neigungswinkelbereich:	20 – -5°
Neigungsverstellung:	Ja

### Design

Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

### Leistungen

AMD FreeSync:	Ja
---------------	----

AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein