

**CARRERA CLASSIC FOLIEN RASIERER
ART. 22113500**



Technische Details:

- Eingang: 900mA, 5V ; Akku: 1 x Li-Ion 3,7V, 14500, 500mAh
- Motor: 3,7V DC
- IPX6

Netzteil

- Eingang: 100-240V, 50-60hz, 0,2A max. ; Ausgang: 5,0V, 1A
- IP44

Funktionen:

- Akku-/Netzbetrieb (Direct drive)
- Automatische Spannungsanpassung weltweit
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku
- Ergonomisches Gehäuse aus ABS mit Soft-Touch Elementen
- 3-fach Schneidesystem mit 2 flexiblen Scherfolien aus Edelstahl und ein integrierter Mittelhaarschneider
- Mit Langhaarschneider zum hochschieben auf der Rückseite des Folienrasierers
- Wet & Dry Funktion: Zur Nass- und Trockenrasur geeignet
- Nickel-Scherfolien von STORK (MADE IN NETHERLAND)
- Ein- und Ausschalter
- 5 Min. Schnellladung für 1 Rasur ca. 3 Min.
- Einschallsicherung
- Scherkopf abnehmbar für leichte Reinigung
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IPX6)
- LCD Kontrollanzeige: blaue, grüne und rote Anzeige der Symbole
 - bei geringem Akku: blinkt das rote Steckersymbol
 - beim Laden: Steckersymbol leuchte in rot
 - bei Vollladung: Batteriesymbol blinkt grün und das Steckersymbol erscheint weiterhin in rot
 - bei Akkubetrieb: erscheint Batteriesymbol in blau
 - bei Direct Drive: keine Symbolanzeige
- Reisesicherung: Batteriesymbol blinkt in grün bei aktivieren der Einschaltsperr und erlöscht bei Deaktivierung (3 Sekunden Ein-/ Aus Taste gedrückt halten)
- Ladezeit ca. 90min.
- Betriebszeit (bei Vollladung) ca. 60 Minuten
- Elek. Ein-/Ausschalter mit integr. Einschaltsperr
- Schutzkappe mit 3-Tage Barttrimmer Funktion
- Überladungsschutz / Tiefentladungsschutz
- Kabellänge ca. 180 cm

VERTRIEBSSPEZIFISCHE DATEN

Modell Nummer: 22113500

Name: Folien Herrenrasierer

EAN: 4250812839862

Zolltarif Nummer: 85101000

VE (Menge pro Umkarton): 6

Containermenge: 20"=8.100 /40"=16.200 /40"HC=19.500St.

Zertifizierung: CE, GS (Adaptor)

Bedienungsanleitung: DE / EN / FR / IT / ES

Garantie: 24 Monate