

**Ausstattung Highlights****Geeignet für Räume bis max.**62m<sup>3</sup> bzw. 25m<sup>2</sup>**Arbeitsbereich Feuchtigkeit**

40% bis 90% Feuchtigkeit

**Arbeitsbereich Temperatur**

5 °C bis 32 °C

**Luftumwälzung**230 m<sup>3</sup> in der Stunde**Entfeuchtungsleistung**

30 Liter pro Tag

**Lieferumfang**1x Luftentfeuchter  
1x Bedienungsanleitung**Garantiezeit**

2 Jahre

Österreichische  
Marke

Umweltfreundliches und Ozonschicht  
schonendes Kältemittel R290.

### Formschön im Design von feucht zu trocken mit dem Design Luftentfeuchter BC30LEF2301 von BE COOL

Mit seinem gelungenen Design, hohen Entfeuchtungswerten und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der BE COOL Luftentfeuchter nicht nur auf den ersten Blick. 2 Ventilatorstufen und eine maximale Entfeuchtungsleistung von 30 Litern pro Tag sorgen in Räumen bis 25 m<sup>2</sup> für optimale Luftverhältnisse.

**Technische Daten**

- **Einzigartiges Design mit 4 Liter Wassertank**
  - **Soft-Touch-Panel**
  - **Entfeuchtungsleistung 30 Liter pro Tag (30°C, RH 80%)**
  - **Leistungsaufnahme 600 Watt**
  - Umweltfreundliches Kältemittel R290
  - Luftumwälzung 230 m<sup>3</sup>/h
  - 2 Ventilatorstufen
  - LED-Anzeige
  - Schallleistung 46 dB(A)
  - **Geeignet für eine Raumgröße von 62 m<sup>3</sup> bzw. 25m<sup>2</sup>**
  - Entfeuchtungsgrad einstellbar: 30%-70%
  - Arbeitsbereich Temperatur: 5-32 °C
  - **24StundenTimer**
  - Automatische Entfeuchtungsfunktion mit einer Taste
  - Alarmfunktion bei vollem Wassertank
  - Abtaufunktion
  - Stromausfall-Speicherfunktion
  - **Staubfilter**
  - Mit Laufrollen
- 
- EAN: 9005151002195
  - Produktabmessungen (B x H x T): 338 x 511 x 247 mm
  - Bruttoabmessungen (B x H x T): 382 x 535 x 292 mm
  - Gewicht (Netto/Brutto): 13 kg / 14,5 kg

