Ausstattung Highlights

Geeignet für Räume bis max.

50m3 bzw. 20m2

Arbeitsbereich Feuchtigkeit

40% bis 90% Feuchtigkeit

Arbeitsbereich Temperatur

5 °C bis 32 °C

Luftumwälzung

230 m³ in der Stunde

Entfeuchtungsleistung

20 Liter pro Tag

Lieferumfang

1x Luftentfeuchter 1x Bedienungsanleitung

Garantiezeit

2 Jahre





Umweltfreundliches und Ozonschicht schonendes Kältemittel R290.

Formschön im Design von feucht zu trocken mit dem Design Luftentfeuchter BC20LEF2301 von BE COOL

Mit seinem gelungenen Design, hohen Entfeuchtungswerten und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der BE COOL Luftentfeuchter nicht nur auf den ersten Blick. 2 Ventilatorstufen und eine maximale Entfeuchtungsleistung von 20 Litern pro Tag sorgen in Räumen bis 20 m² für optimale Luftverhältnisse.

Technische Daten

- Einzigartiges Design mit 4 Liter Wassertank
- Soft-Touch-Panel
- Entfeuchtungsleistung 20 Liter pro Tag (30°C, RH 80%)
- Leistungsaufnahme 400 Watt
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Luftumwälzung 230 m³/h
- 2 Ventilatorstufen
- LED-Anzeige
- Schallleistung 46 dB (A)
- Geeignet für eine Raumgröße von 50 m³ bzw. 20m²
- Entfeuchtungsgrad einstellbar: 30%-80%
- Arbeitsbereich Temperatur: 5-32 °C
- 24 Stunden Timer
- Automatische Entfeuchtungsfunktion mit einer Taste
- Alarmfunktion bei vollem Wassertank
- Abtaufunktion
- Stromausfall-Speicherfunktion
- Staubfilter
- Mit Laufrollen
- EAN: 9005151002188
- Produktabmessungen (B x H x T): 338 x 511 x 247 mm
- Bruttoabmessungen (B x H x T): 362 x 535 x 292 mm
- Gewicht (Netto/Brutto): 11 kg / 12,5 kg



