

Ausstattung Highlights**Geeignet für Räume bis max.**Max. 38 m³ bzw. 15m²**Arbeitsbereich Feuchtigkeit**

40% bis 90% Feuchtigkeit

Arbeitsbereich Temperatur

5 °C bis 32 °C

Luftumwälzung80 m³ in der Stunde**Entfeuchtungsleistung**

10 Liter pro Tag

Lieferumfang1x Luftentfeuchter
1x Bedienungsanleitung**Garantiezeit**

2 Jahre

Österreichische
Marke

Umweltfreundliches und Ozonschicht
schonendes Kältemittel R290.



**Formschön im Design von feucht zu trocken
mit dem Design Luftentfeuchter BC10LEF2301 von BE COOL**

Dank seiner kompakten Abmessungen findet sich für den BE COOL Luftentfeuchter auch im kleinsten Zimmer immer ein Plätzchen, an dem er seiner Arbeit nachgehen kann. So hält er etwa Wohn- und Büroräume bis 15 m² verlässlich trocken – mit einer täglichen Entfeuchtungsleistung von bis zu 10 Litern.

Technische Daten

- Einzigartiges Design mit 1,8 Liter Wassertank
 - Soft-Touch-Panel
 - Entfeuchtungsleistung 10 Liter pro Tag (30°C, RH 80%)
 - Leistungsaufnahme 240 Watt
 - Umweltfreundliches Kältemittel R290
 - Luftumwälzung 80 m³/h
 - 2 Ventilatorstufen
 - Schalleistung 42 dB (A)
 - Geeignet für eine Raumgröße max. 38 m³ bzw. 15m²
 - Entfeuchtungsgrad einstellbar: 30%-80%
 - Arbeitsbereich Temperatur: 5-32 °C
 - 24 Stunden Timer
 - LED-Anzeige
 - Automatische Entfeuchtungsfunktion mit einem Knopfdruck
 - Stromausfall-Speicherfunktion.
 - Alarmfunktion bei vollem Wasserstand
 - Abtaufunktion
 - **Mit Aktiv-Kohlefilter**
 - Mit Laufrollen
- EAN: 9005151002171
 - Produktabmessungen (B x H x T): 256 x 415 x 203 mm
 - Brutto-Abmessungen (B x H x T): 290 x 445 x 250 mm
 - Gewicht: (Netto/Brutto): 9,5 kg / 10,5 kg



SCHUSS
HOME ELECTRONIC

Scheringgasse 3
1140 Wien
Telefon +43 1 970 21-0
www.becool.at

