## Informationen gemäß EU 2019/1782, Anhang II Information according to EU 2019/1782, Annex II

	Wert und Genauigkeit Value and precision	Einheit Unit
Transmedia Kabelverbindungen GmbH HRB 2445 Profilstr. 11 D-58093 Hagen	-	-
Modellkennung W52RA198-290018 Model identifier (HP 63-2 L)	-	-
Eingangsspannung Input voltage	100-240	V
Eingangswechselstromfrequenz Input AC frequency	50/60	Hz
Ausgangsspannung Output voltage	29	V
Ausgangsstrom Output current	1,8	А
Ausgangsleistung Output power	52,2	w
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb Average active efficiency	89,1	%
Effizienz bei geringer Last (10 %) Efficiency at low load (10 %)	89,1	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast No-load power consumption	0,12	w