

iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 (XUB2595WSU-B5)
 25" ETE IPS-panel, 1920x1200, 300cd/m², VGA, HDMI, DisplayPort, 4ms, Speakers, USB HUB
 (2x2.0), 15cm Height Adj. Stand



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 - LED-Monitor - 63.36 cm (25")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.36 cm (25")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	54.65 cm x 20.95 cm x 37.65 cm
Gewicht	5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified Edge

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	63.36 cm (25")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10

Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 89 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch,Deutsch,Französisch,Polnisch,Russisch,Holländisch,Japanisch
Besonderheiten	Abdeckung für Kabelführung,Eco-Mode,Advanced Contrast Ratio (ACR),flimmerfreie Technologie,Reduzierung des blauen Lichtanteils,FreeSync Technology,3 Side Borderless Design
Farbe	Schwarz,Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.65 cm x 20.95 cm x 37.65 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort USB Kopfhörer
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	VCCI,RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,EAC,REACH SvHC,UKCA,TCO Certified Edge
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
------------------	-----------------------------------

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
------------------------------------	----------------

Stromverbrauch (typisch)	28 Watt
--------------------------	---------

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
---------------------------------	----------

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
----------------------------	----------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:54.65 cm - Tiefe:20.95 cm - Höhe:52.65 cm - Gewicht:5 kg
----------------------------------	---

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	62.9 cm
-----------------	---------

Transporttiefe	16 cm
----------------	-------

Transporthöhe	45.2 cm
---------------	---------

Transportgewicht	6.5 kg
------------------	--------

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung