



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

Art. 1 16996 0

0470954 4624

MAX 3680 W 230V~/16A

VL Y315 IP44 DE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,
Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



IP44

service@brennenstuhl.com

brennenstuhl®

Verlängerungskabel
Extension Cable

N05



IP 44

5m

BREmaxX®

**Für den kurzfristigen
Einsatz im Außenbereich**

Ölbeständig, abriebfest, kältebeständig bis -35 °C

**For temporary
outside use**

Oil resistant, non-abrasive,
applicable down to -35 °C

**AT-N05V3V3-F
3G1,5**



**Spritzwasser-
geschützt**

Protected against
splash water

Made in Germany
0534189/723



Art.-Nr.: 116960

EHL



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com



brennenstuhl®