



## DOWNLIGHT V 150

9/15W 830/840 IP54

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die DOWNLIGHT V 150 Einbauleuchte, die in weiß oder schwarz mit einer flachen oder leicht versenkten Abdeckung erhältlich ist. Bei einer Leistungsaufnahme von 9W bzw. 15W sind Lichtfarbe (3000K/4000K) sowie Lichtintensität (1750lm/1900lm) via Dipschalter einstellbar. Dazu ist die DOWNLIGHT V 150 durch die integrierte Anschlussdose des LED-Treibers schnell und einfach installiert. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007509
IP Code	IP20/54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250/400 mA
Schutzklasse	II
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	39
Anzahl Leuchten an LS C16A	66
Höhe Einschaltstrom	7.6 A
Dauer Einschaltstrom	420 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.1
Lumen	1750/1900 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °
Farbe	schwarz
CRI	80

## Lichtquelle

	
--	---

## Zubehör

1007482	DOWNLIGHT V 150 , leicht versenkte Abdeckung weiß
1007481	DOWNLIGHT V 150 , flache Abdeckung schwarz
1007480	DOWNLIGHT V 150 , flache Abdeckung weiß
1007483	DOWNLIGHT V 150 , leicht versenkte Abdeckung schwarz

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	0
Höhe	3.9 cm
Durchmesser	12.3 cm
Nettogewicht	0.221 kg
Bruttogewicht	0.236 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	5.5 cm
Einbaudurchmesser	15 cm