

Ladeadapter

00201644 Ladegerät mit USB-A-Buchse, 6 W, Schwarz



Highlighttext:

- Ladeadapter zur Stromversorgung für ein Smartphone über die Steckdose
- intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz
- optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
- angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
- für unterwegs: kleines und leichtes USB-Netzteil, passt in jede Tasche und ins Handgepäck
- kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen
- Ladestrom von maximal 6 W für schnelles Laden
- Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter
- LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: Handy/Smartphone
- Anschluss: USB-Typ-A-Kupplung
- Anzahl USB-Anschlüsse: 1
- Ausgangsspannung/Ausgangsstrom: 5V/ 1,2A
- Eingangsspannungsbereich von/bis: 100-240 V
- Anzeige: LED-Funktion
- Art: USB-Ladeadapter
- Max. Ausgangsleistung: 6 W
- Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone

Lieferumfang:

- 1 Ladegerät
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 489470	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00201644	5	1	1