

Ladeset

00201619 Ladegerät mit Ladekabel Lightning, 12 W, 1,0 m, Weiß



Highlighttext:

- Set aus Ladeadapter und Ladekabel: Zum Laden Ihres Smartphones oder Tablets mit Lightning-Anschluss über die Steckdose
- intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz
- garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
- optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
- robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar
- alles dabei: Ladeset bestehend aus Ladegerät und Ladekabel
- max. Ausgangsleistung: 12 Watt
- für unterwegs: kleines und leichtes Netzteil, passt in jede Tasche und ins Handgepäck
- kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen
- Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter

Verbraucherhinweis:

MFI Produkte sind von Apple lizenziert und speziell für den Anschluss an iPhone und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Weiß
- Farbton: Weiß
- Produktbereich: Handy/Smartphone
- Anschluss: Lightning-Stecker
- Anzahl USB-Anschlüsse: 1
- Ausgangsspannung/Ausgangsstrom: 5V/ 2,4A
- Eingangsspannungsbereich von/bis: 100-240 V
- Art: Reiseladeset
- Kabellänge: 1 m
- Max. Ausgangsleistung: 12 W
- Lizenziert für: Apple iPhone / iPad / iPod
- Lizenziert von/durch: Apple

Lieferumfang:

- 1 Ladegerät
- 1 Ladekabel USB-A - Lightning
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 487377	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00201619	5	1	1