

Ladeadapter

00201632 Auto-Schnellladegerät, 2x USB-C Power Delivery/Qualcomm®, 45 W, Schwarz



Highlighttext:

- Ladeadapter zur Stromversorgung von Smartphone oder Tablet über den Zigarettenanzünder im PKW oder LKW
- perfekt für Smartphones mit hoher Ladeleistung: Geräte in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal für Geräte der neueren Generation
- maximale Kompatibilität: Power Delivery lässt sich universal einsetzen, somit für Smartphones, AirPods, Tablets und Power Packs geeignet
- intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz
- optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
- angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
- optimal im Auto: kompakter Kfz-Ladeadapter für die Zigarettenanzünder-Buchse
- ideal zum gleichzeitigen und schnellen Laden mehrerer Geräte während der Fahrt
- garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
- LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus
- abwärtskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie
- max. Ausgangsleistung: 45 Watt (1x25 W PD, 1x20 W PD)

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: Handy/Smartphone
- Anschluss: USB-C-Kupplung/Buchse, Zigarettenanzünder-Stecker
- Anzahl USB-Anschlüsse: 2
- Ausgangsspannung/Ausgangsstrom: 12V/ 1,67A, 3,3-11V/ 2,25A, 3,3-5,9V/ 3A, 5V/ 3A, 9V/ 2,22A, 9V/ 2,77A
- Eingangsspannungsbereich von/bis: 12-24 V
- Ladetechnologie: Power Delivery, Quick Charge™ 2.0, Quick Charge™ 3.0
- Anzeige: LED-Funktion
- Art: USB-Kfz-Ladeadapter
- Max. Ausgangsleistung: 45 W
- Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone

Lieferumfang:

- 1 Kfz-Ladegerät
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 489821	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00201632	8	1	1