

## Ladeadapter

00201634 Auto-Ladegerät mit USB-A-Buchse, 6 W, Schwarz



### Highlighttext:

- Ladeadapter zur Stromversorgung vom Smartphone über den Zigarettenanzünder im PKW oder LKW
- intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz
- optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
- angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
- optimal im Auto: kompakter Kfz-Ladeadapter für die Zigarettenanzünder-Buchse
- Ladestrom von maximal 6 W für schnelles Laden
- garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
- LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus

### Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: Handy/Smartphone
- Anschluss: USB-Typ-A-Kupplung, Zigarettenanzünder-Stecker
- Anzahl USB-Anschlüsse: 1
- Ausgangsspannung/Ausgangsstrom: 5V/ 1,2A
- Eingangsspannungsbereich von/bis: 12-24 V
- Anzeige: LED-Funktion
- Art: USB-Kfz-Ladeadapter
- Max. Ausgangsleistung: 6 W
- Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone

### Lieferumfang:

- 1 Kfz-Ladegerät
- 1 Bedienungsanleitung- 1 Kfz-Ladegerät
- 1 Bedienungsanleitung

| <br>4 047443 489715 | Marke       | Art.Nr.  | VE | MB | Menge |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----|----|-------|
|                                                                                                        | <b>hama</b> | 00201634 | 5  | 1  | 1     |