

Ladeadapter

00201636 Auto-Ladegerät mit 2x USB-A-Buchse, 12 W, Schwarz



Highlighttext:

- Ladeadapter zur gleichzeitigen Stromversorgung von bis zu zwei Smartphones über den Zigarettenanzünder im PKW oder LKW
- ideal zum gleichzeitigen und schnellen Laden mehrerer Geräte über USB
- intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz
- optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
- angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
- optimal im Auto: kompakter Kfz-Ladeadapter für die Zigarettenanzünder-Buchse
- garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
- Ladestrom von maximal 12 W für schnelles Laden

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: Handy/Smartphone
- Anschluss: USB-Typ-A-Kupplung, Zigarettenanzünder-Stecker
- Anzahl USB-Anschlüsse: 2
- Ausgangsspannung/Ausgangsstrom: 5V/ 2,4A
- Eingangsspannungsbereich von/bis: 12-24 V
- Art: USB-Kfz-Ladeadapter
- Max. Ausgangsleistung: 12 W
- Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone

Lieferumfang:

- 1 Kfz-Ladegerät
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 489654	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00201636	8	1	1