

## Ladeadapter

00201639 Auto-Schnellladegerät, 1x USB-C PD, 1x USB-A QC, 38 W, Metall



### Highlighttext:

- Ladeadapter zur Stromversorgung von Smartphone oder Tablet über den Zigarettenanzünder im PKW oder LKW
- Schnelllade-Technologien Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 garantieren extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladegeräten
- maximale Kompatibilität: Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lässt sich universal einsetzen, somit für Smartphones, Tablets, Power Packs geeignet
- Ladegerät mit elegantem und robustem Metall-Gehäuse
- intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz
- optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
- angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
- optimal im Auto: kompakter Kfz-Ladeadapter für die Zigarettenanzünder-Buchse
- ideal zum gleichzeitigen und schnellen Laden mehrerer Geräte während der Fahrt
- garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
- LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus
- abwärtskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm Quick Charge 3.0-Technologie
- max. Ausgangsleistung: 38 Watt (1x20W PD, 1x18 W QC)

### Technische Eigenschaften:

- Farbe: Silber
- Farbton: Silber
- Produktbereich: Handy/Smartphone
- Anschluss: USB-C-Kupplung/Buchse, USB-Typ-A-Kupplung, Zigarettenanzünder-Stecker
- Anzahl USB-Anschlüsse: 2
- Ausgangsspannung/Ausgangsstrom: 12V/ 1,67A, 3,6 - 6V/ 3A, 5V/ 3A, 6 - 9V/ 2A, 9-12V/ 1,5A, 9V/ 2,22A
- Eingangsspannungsbereich von/bis: 12-24 V
- Ladetechnologie: Power Delivery, Quick Charge™ 3.0
- Anzeige: LED-Funktion
- Art: USB-Kfz-Ladeadapter
- Max. Ausgangsleistung: 38 W

### Lieferumfang:

- 1 Auto-Ladegerät
- 1 Bedienungsanleitung

| <br>4 047443 489326 | Marke       | Art.Nr.  | VE | MB | Menge |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----|----|-------|
|                                                                                                        | <b>hama</b> | 00201639 | 8  | 1  | 1     |