

Artikel-Nr.	450020
Bezeichnung	Handleuchte LED 5x3W Akku m. Magnet blau
Langbeschreibung	<p>Technische Daten LED Akkuleuchte 5x3W: Gehäuse: Kunststoff gummiert stoßfest, Leuchtenkopf Aluminium schwarz Gewicht:ca. 850g inkl. Akku Schutzart:IP 65 LED Bestückung: 5x3W 900 lm Akku/Spannung: Akku Lithium-Ion 7,4VDC 4400mAh Ladegerät:230VAC 50/60Hz IP20, KFZ 12/24VDC/8,4VDC Lichtfunktionen: 100% / 50% / SOS / AUS Leuchtdauer: Modus 100% ca. 5h, Modus 50% ca. 10h Kapazitätsanzeige: GRÜN >65%, GELB 25-65%, ROT 10-25%, ROT blinkend <10% Temperaturbereich:-20°C bis +45°C (Ladung +10°C bis +30°C) Zusätzliche Hauptmerkmale: Bodensockel mit 4 x Magnet 50N, Halte- / Aufhängebügel schwenkbar 180° / USB Steckdose (5V DC,2A) - zur Verwendung als Powerpack)</p>
GTIN (EAN)	9003399366772
Ursprungsland	CN
Zolltarifnummer	85131000
Nettogewicht	0,850 kg
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000987
Ausführung	sonstige
Batterieart	Akku fest eingebaut
Aufladbar	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Lichtstrom	900 – 900 lm
Gehäusefarbe	blau
Werkstoff	Kunststoff
Gesamtgewicht	850 g
Schutzart (IP)	IP65



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=450020>

