

Artikel-Nr.	7201000
Bezeichnung	PCE Handleuchte-H1000/5.000mAh LS+USB-C
Langbeschreibung	LED Handleuchte H1000 inkl. Ladestation leistungsstark, kompakt, extrem hell, Magnete an der Unterseite und Rückseite (2x), Fuß 180° schwenkbar und 360° drehbar, Aufhängehaken, stufenlos dimmbar, Netzausfallelektronik (Notlichtfunktion), inkl. Ladestaion mit USB-C Anschluss Lichtstrom: 180/1000 Lumen Akku: Li-Ion 3,7V / 5000mAh Leuchtdauer (max.): 46h Schutzart/Schutzgrad: IP54/IK07 inkl. Ladekabel USB A auf USB-C
GTIN (EAN)	9003399559365
Ursprungsland	CN
Zolltarifnummer	85131000
Nettogewicht	0,704 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000987
Ausführung	Stableuchte
Batterieart	Akku fest eingebaut
Anzahl der Batterien	1
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Lichtstrom	60 – 1000 lm
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Länge	256 mm
Gesamtgewicht	426 g
Schutzart (IP)	IP54

