

## VG279Q3A

EAN 4711387163085


Produkt Nummer 90LM0990-B01170



- 27-Zoll Full HD (1920×1080) Gaming-Monitor mit 180Hz Bildwiederholrate für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) Technologie ermöglicht es, dass ELMB und Technologien mit variabler Bildwiederholrate gleichzeitig arbeiten, um Ghosting und Tearing zu eliminieren und so eine scharfe Spielegrafik mit hohen Bildraten zu erzielen
- Die Kompatibilität mit FreeSync Premium und G-Sync sorgt für ein nahtloses Spielerlebnis ohne Tearing, da VRR (variable Bildwiederholrate) standardmäßig aktiviert ist
- High Dynamic Range (HDR) Technologie mit DisplayHDR 400 Konformität unterstützt das HDR-10 Format, um helle und dunkle Bereiche zu verbessern



**18** kWh/1000h



2019/2013

## Technische Daten VG279Q3A

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	180 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	1 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,311 x 0,311 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	250 – 250 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 180 Hz
RGB-Farbraum:	sRGB
Farbskala:	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	615 mm

Gerätetiefe (inkl. Fuß):	193 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	453 mm
Gewicht (mit Ständer):	4,6 kg
Breite (ohne Standfuß):	615 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	60 mm
Höhe (ohne Standfuß):	369 mm
Gewicht (ohne Ständer):	3,8 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	18 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	680 mm
Verpackungstiefe:	171 mm
Verpackungshöhe:	450 mm
Paketgewicht:	6,9 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°
Neigungsverstellung:	Ja

Design	
Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Ja
AMD FreeSync:	Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:	G-SYNC Compatible

AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe:	Ja

Spiel-Modus:	Ja
--------------	----

#### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W