

CHERRY KW 3000

Geräuscharme, kabellose Full-Size-Tastatur



Die kabellose Tastatur CHERRY KW 3000 kommt im bewährten Full-Size-Layout, was einen Cursor- und Nummernblock umfasst. Die Installation erfolgt schnell und unkompliziert per Plug & Play. Hierbei wird der beigelegte Nano-USB-Empfänger einfach in den USB-Anschluss des Endgeräts eingesteckt. Die kabellose 2,4-GHz-Technologie sorgt dabei für eine nahezu störungsfreie Verbindung und eine Reichweite von bis zu 10 Metern.

Die Computertastatur ist einfach und übersichtlich gestaltet: So haben neben den F1 - F12 Tasten auch noch vier Hotkeys für den schnellen Zugriff auf Taschenrechner, E-Mail, Browser und Sleep-Modus ihren eigenen Platz. Um weitere Tasten individuell zu belegen, kann die CHERRY KEYS Software kostenlos heruntergeladen werden. Auch immer im Blick ist die Batteriestatus-Anzeige, die direkt über den Zusatztasten zu finden ist.

Die Tasten ermöglichen ein schnelles, präzises sowie lautloses Schreiben und sind dabei auch noch äußerst langlebig. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen ist die CHERRY KW 3000 definitiv ein langfristiges und zuverlässiges Computerzubehör.

Die GS-Zulassung garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit. Einen sicheren Stand auf dem Arbeitsplatz gewährleistet dafür die rutschfeste Unterseite der Tastatur – auch dann, wenn die beiden Standfüße ausgeklappt werden und die Tastatur in einer erhöhten Position verwendet wird. Zusammenfassend bietet die kabellose CHERRY KW 3000 eine Vielzahl von Features, die sie zu einer sehr zuverlässigen Tastatur macht: Einfach zu installieren, benutzerfreundlich und langlebig.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Full-Size-Layout inkl. Cursor- und Nummernblock
- Flache, kabellose Tastatur
- Geräuscharme Tasten mit langlebiger Tastenbeschriftung
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- 4 Hotkeys für Taschenrechner, E-Mail, Browser und Sleep-Modus

- Plug & Play-Installation über USB-Anschluss (Nano USB-Empfänger)
- Nahezu störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite)
- Batteriestatus-Anzeige
- Stabile, ausklappbare Aufstellfüße zur Höhenverstellung
- Rutschfeste Unterseite
- Kostenlose CHERRY KEYS Software zur individuellen Tastenbelegung
- GS-Zulassung für geprüfte Sicherheit

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	502 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	458 mm x 170 mm x 20 mm
Lagertemperatur:	-20 °C - 65 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	<ul style="list-style-type: none">• CE• China RoHS• FCC• GS• UKCA• cULus• RCM• Windows Hardware Compatibility
Systemvoraussetzungen-Hardware:	USB-A
Betriebssystem:	Windows 7 oder höher
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none">• Bedienungsanleitung• Tastatur• Nano-USB-Empfänger• 1 x AA Batterie
Zuverlässigkeit:	MTBF > 45.000 Stunden
Softwareunterstützung:	CHERRY KEYS
USB Dongle:	ja
Verbindung per 2,4 Ghz Funk:	ja
Verschlüsselung im Funkmodus:	nein
Funkreichweite:	10 m

Verbindung per Bluetooth:	nein
Anzahl Batterien:	1
Batterie Art:	Alkali-Mangan
Batterie Bauform:	AA
Batterie wiederaufladbar:	nein
Batterie austauschbar:	ja
Batterie Ladebuchse:	nein
Lebensdauer pro Taste (Anschläge in Mio.):	10 Mio. Betätigungen
Schaltcharakteristik:	standard
Max. Stromaufnahme (mA) Tastatur:	3 mA
Tastatur Format:	Full-size (100%)
Eingebaute Metallplatte:	nein
Lautstärke (dB) Tastatur:	40 db
N-Key Rollover:	nicht spezifiziert
Anti-Ghosting:	nicht spezifiziert
Tastenverschlüsselung:	nein

Interner Speicher:	nein
Vorlaufweg (mm):	2,5 mm
Tastenkopf Beschriftung:	Laserbeschriftung
Handballenauflage:	Handballenauflage nicht verfügbar
USB Hub:	nein
Sondertasten Funktionen:	<ul style="list-style-type: none"> • Browser • E-Mail Programm • PC Standby • Taschenrechner
Beleuchtung:	nein
Aufstellfüße:	integriert
Status-LEDs:	im Gehäuse
Tastentechnologie:	Rubberdome
Tastenkappe Material:	ABS

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
 Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
 Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Bezeichnung

CHERRY KW 3000

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.