

# MIDLAND G18 Pro

Funkgerät mit 16 PMR446 Kanälen



- Robustes, kompaktes Design
- Nach Militärstandard MIL-STD810G getestet
- VOX-Freisprech-Funktion
- IP67 wassergeschützt
- 19 Stunden Akkulaufzeit

Ein Funkgerät für den anspruchsvollen Benutzer. Dieses Funkgerät ist sich für keinen Einsatz zu schade! Der ideale Partner für den rauen Arbeitsalltag mit Funktionen, die genau dort gebraucht werden. Mit Hilfe der Scrambler Funktion können Gespräche nur innerhalb einer Arbeitsgruppe "entschlüsselt" gehört werden und die CTCSS/DCS Kodierungen schließen andere schon von vornherein aus.

Die Freisprechfunktion findet überall dort ihren Einsatz, wo beide Hände "in Arbeit" sind. Die Sendezeitbegrenzung verhindert versehentliches Dauersenden oder unterbricht Dauergespräche.

## Technische Daten:

- 16 Kanäle (81 vorprogrammiert)
- LC Display mit Hintergrundbeleuchtung
- VOX, 10stufig
- 50 CTCSS Kodierungstöne /105 DS Kennungstöne
- Scrambler
- Sendeleistung einstellbar
- Rauschperre
- Sprachansage
- Squelch
- Monitor- und Alarm-/Notruffunktion
- Kompander (programmierbar mit Software)
- FM Radio (programmierbar mit Software)
- Anschlussbuchse: Motorola
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 240g (inkl. Batterie)
- Maße: 113x56x38mm

**Lieferumfang:** 1 Funkgerät G18 Pro, Standlader, Steckerlader, Li-Ionen Akkupack (1600 mAh), Gürtelclip

Art.-Nr.: C1145.02

## Optionales Zubehör:

- Akkupack Li-Ion 1600mAh für G15, G18, Arctic, Art.-Nr.: C1128
- MA 25-M Lautsprecher-Mikrofon, Art.-Nr.: C1129
- MA 31-M Security Headset, Art.-Nr.: C732.06
- MA 27-M Headset, Art.-Nr.: C1130
- PRG-G15 Programmierkit, Art.-Nr.: C1131
- 6-fach Standlader für G18, Art.-Nr.: C1251

## Alan Electronics GmbH