

MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150018228915
Bestell-Produktname	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500182289
ELDAS-Nr.	948601391
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Nettogewicht (Einzelteil)	156 g

Allgemeine Informationen

Socket	E40
--------	-----

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K
Lichtstrom-Neuwert	16600 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	107.79 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	16600 cd

Elektrische Kenndaten

Spannung (Nom)	100 V
----------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	154 kWh/1000h


Hinweise

Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimC_max 227 mm

DimD_max 91 mm