



# Einhell

# ACCESSORY



Akku

## 2,5 Ah Power X-Change Battery

Art.-Nr.: 4511516

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825650518

Der Einhell 18V 2,5 Ah PXC Akku ist ein universell einsetzbarer Akku für die gesamte PXC-Produktfamilie. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Der hochwertige Akku widersteht dem Memory-Effekt und der Selbstentladung. Mithilfe der Griffmulde kann der Akku wieder leicht aus allen Geräten entfernt werden.

## Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte:
- Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
- Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für
- max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer
- Ermöglicht kabellose Freiheit:Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
- Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt,
- geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power
- Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
- Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde
- staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
- Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen



## Technische Daten

- |                  |        |
|------------------|--------|
| - Spannung       | 18 V   |
| - Akku-Kapazität | 2.5 Ah |
| - Max. Power     | 720 W  |
| - Anzahl Akkus   | 1 STK  |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 0.457              |
| - Bruttogewicht (kg)              | 0.495              |
| - Maße Einzelverpackung           | 84 x 60 x 178 mm   |
| - Stück pro Exportkarton          | 24 STK             |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 12.8 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 345 x 290 x 230 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 27120   0   0      |

