

DJCONTROL IMPULSE T7



TURN IT UP

Der DJ-Controller, mit dem Sie den Spin auf Vinyl lernen

- **2 motorbetriebene Plattenteller** für das DJ-Training auf Vinyl
- **Separate Vinyl-Schallplatten-Replik, Slipmat aus Filz und Plattenteller**, so dass Sie die Vinyl-Schallplatte entfernen können
- **10 cm große Tempo-Fader**: die gleiche Auflösung wie bei echten Vinyl-DJ-Plattenspielern
- **Zentrales Mischpult**: 3 EQ-Regler, 1 Gain-Regler und 1 Filter-Regler pro Deck, 1 Lautstärkeregler pro Deck, 1 VU-Meter pro Deck; Crossfader und Master-VU-Meter; Fx in der Mitte – authentisches Mixer-Layout
- **Einfach zu transportieren**: nur 5 kg Gewicht, ausziehbare Füße und Griffe an den Seiten
- **Mitgelieferte Software**: Serato DJ Lite und DJUCED®

*Weiter aufdrehen

DAS EINMALIGE GEFÜHL VON VINYL

DIESELBEN MOVES WIE BEI SCHALLPLATTEN

- **Folgen Sie der Rotation**, um zu spüren, wie sich das Tempo ändert
- **Verlangsamen oder beschleunigen Sie die Wiedergabe** mit Hilfe des Labels der Schallplatte oder des Rings um den Plattenteller
- **Pausieren Sie die Wiedergabe**, indem Sie Ihre Finger auf die Schallplatte legen oder sie wegnehmen

ÄHNLICHES GEFÜHL WIE BEI PLATTENSPIELERN

- **Mixen, Beatmatching oder Scratches** auf Plattentellern, die in 1/10 Sekunde von 0 auf 33 1/3 RPM gehen
- **Authentische Materialien**: Schallplatte aus Vinyl, Slipmat aus Filz, Metallplattenteller
- **Standardformat**: 17,8 cm / 7 Zoll Schallplatte (Single), 0,7 cm / 0,286 Zoll Mittelachse, 10 cm / 3,9 Zoll Tempo-Fader

serato DJ Lite

- **Dieselbe Technologie** wie Serato DJ Pro
- Hilft beim Erlernen von **Mixen und Scratches**
- Mit stems können Sie erstaunliche Mashups erstellen, indem Sie die Vocals eines Tracks mit der Melodie eines anderen Tracks kombinieren
- **Einfach** zu erlernen, aber mit **mächtigen** Funktionen, die Ihr Publikum stark beeindruckend werden

DJUCED

- **Voll ausgestattete Software**: 8 Hot Cue-Punkte, Slip-Modus, Aufnahme und vieles mehr
- **Besonders praktische Mix-Funktionen**: Beatmatch Guide, Assistant, Energy-Level
- **Unterstützte Streaming-Dienste für DJs**: Beatport, Beatsource, TIDAL, SoundCloud

DJCONTROL IMPULSE T7

**Vinylplatte+ Slipmat
+ motorbetriebener
Plattenteller**



Ausklappbare FüÙe



XLR + RCA Master-Ausgange



Beatmatch Guide



RGB-Pads



DJUCED®

VERPACKUNGSINHALT

Hercules DJControl Impulse T7

Geflochtenes USB-Kabel

2 x Filz-Slipmats + 2 x 17,8 cm / 7 Zoll Schallplatten-Repliken

Netzteil+ abnehmbares Stromkabel

DJUCED®- und Serato DJ Lite-Lizenzen

Bedienungsanleitung

Hinweisblatt zur Garantie

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Packungsabmessungen: 81 x 41 x 16 cm

Abmessungen Hauptkarton: 83,5 x 45 x 17,5 cm

Abmessungen Hauptkarton: 1

TECHNISCHE ANGABEN

ABMESSUNGEN/ GEWICHT	Größe: 65,2 x 35 x 9 cm (FüÙe eingeklappt) Gewicht: 5 kg
	Durchmesser der Schallplatten: 7" / 17,8 cm
INTEGRIERTE AUDIOFUNKTIONEN	2 Paare Master-Ausgange (Lautsprecher): 2 x XLR + 2 x RCA
	2 Kopfhorerausgange: 6,35-mm-Stereo-Klinke + 3,5-mm-Stereo-Miniklinke
	Mikrofoneingang: 6,35-mm-Klinke (symmetrisch) Audio-Auflosung: 44,1 kHz / 24-Bit
MOTORBETRIEBENE PLATTENTELLER	Motorbetriebene Metallplattenteller mit 33 $\frac{1}{3}$ RPM (kann in Serato DJ Pro auf 45 RPM umgeschaltet werden) Filz-Slipmats und Schallplatten werden durch die zentrale Achse in Position gehalten
STEUERUNGEN	Mix-Regler (Mittelteil) Pro Deck: 1 Filter-Regler, 3 EQ-Regler, 1 Gain-Regler, 1 Lautstarkeregler, 1 VU-Meter Allgemein: 1 Crossfader, Master-Lautstarkeregler, Mikrofon-Lautstarkeregler, Kopfhorer-Lautstarkeregler, Cue to Mix-Regler, Master-VU-Meter Effekt-Einheit: 2 x 3 Fx Select-Tasten, 2 Wippschalter, 1 Drehregler, Beat +/--Tasten
	Weitere Steuerungselemente pro Deck - Plattenteller mit Touch-Erkennung, 10-cm-Tempo-Fader, Wiedergabe/Pause, Cue, Shift, Sync - 8 Pads x 8 Modi (Hot Cue, Loop, Stems...) - Browser-Drehknopf, Assistant, Range, Loop, Loop In/Out, Instrumental/Vocal, Pitch Bend << / >>
BEATMATCH GUIDE	Tempo: Lichtfuhrung neben jedem Tempo-Fader
	Beat Align: Lichtfuhrung unterhalb jedes Plattentellers
IMA (INTELLIGENT MUSIC ASSISTANT) MIT DJUCED®	Assistant: schlagt die nachsten Titel aus Ihrer Musikbibliothek zur Wiedergabe vor
	Energy: sortiert die Titel nach ihrem Energiepegel beim Tanzen
SOFTWARE	DJUCED® und Serato DJ Lite
SYSTEM- ANFORDERUNGEN	Betriebssystem: Windows® 10, 11 (64-Bit) / macOS® 11 oder hoher
	Aktueller Intel® Core™ i5, 8 GB RAM oder mehr, OpenGL 2.0 Graphikkarte oder hoher

NEUE SOFTWARE-FEATURES: STEMS

ERKLARUNG	Stems separieren einen Song in einzelne Spuren: 2 Spuren (Gesang / Instrumente) oder mehr als 2 Spuren.
VERWENDUNG	Mit Stems lassen sich Mashups erstellen: z. B. das Mischen des Gesangs einer Spur mit der Melodie einer anderen Spur.
SOFTWARE	Serato DJ Lite 3 und DJUCED® 6 bieten Stems an.

INFORMATIONEN ZUR LOGISTIK

Name	Hercules DJControl Impulse T7		
Version	Produkt-Code	EAN-Barcode	UPC-Barcode
Weltweit (Europa/USA)	4780928	3362934746285	663296423566
UK	4768228	3362934746629	
China	4780939	3362934746391	
Brasilien	4780967	3362934746698	
Japan	4780968	3362934746704	

Empfohlener Verkaufspreis

699,99 \$ / 699,99 €