

BJZ

Datenblatt / *datasheet*

Artikel-Nr. / *order-no.:*
C-213-3537

Artikelbezeichnung / *article*

ESD-Handschuhe / *gloves*

Datum / *date:* 22.04.2021

Schnitthemmende ESD-Handschuhe mit PU beschichteten Handinnenflächen / *cut retardant ESD PU palm coated glove*

Technische Daten / *technical data*

Material: 57 % Polyethylen 20% Nylon 140 D
20% Spandex 140 D
3 % carbonisierte Fasern
Polyurethan Beschichtung

material: 57% polyethylene 20% nylon 140 D
20% spandex 140 D
3% carbonized fibers
polyurethane coating

Farbe / *color:* grau / *grey*

Größen / *sizes:* S, M, L, XL, XXL

Oberflächenwiderstand / *surface resistivity:* ca. $10^7 \Omega - 10^8 \Omega$



Intermediate Design EN 388:2016 Test Results	
Abriebfestigkeit / <i>abrasion resistance</i>	LEVEL 4
Schnittfestigkeit / <i>cut resistance</i>	LEVEL 3
Weiterreißfestigkeit / <i>tear resistance</i>	LEVEL 4
Durchstichfestigkeit / <i>puncture resistant</i>	LEVEL 2
Beweglichkeit / <i>dexterity</i>	LEVEL 5

Größe / <i>size</i>	S-6	M-7	L-8	XL-9	XXL-10
Länge / <i>length(cm)</i>	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5
Stulpe Farbe / <i>cuff color</i>	<input type="checkbox"/> (weiß / <i>white</i>)	<input checked="" type="checkbox"/> (grün / <i>green</i>)	<input type="checkbox"/> (grau / <i>gray</i>)	<input type="checkbox"/> (gelb / <i>yellow</i>)	<input type="checkbox"/> (braun / <i>brown</i>)
Oberflächenwiderstand / <i>surface resistivity</i>	$10^{7-8} \Omega$		Hitzebeständig / <i>Temperature Resistance</i>	150°C	